


Rollcart Stapelkarre



Traglast 250 kg, Räder mit TPE-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 402089



Rollcart Stapelkarre

Stapelkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 480 x 300 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1300 x 620 x 700 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	TPE
Karrentyp	Stapelkarre	Radlager	Rollenlager
Traglast	250 kg	Durchmesser Rad	250 mm
Schaufelbreite	480 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufeltiefe	300 mm	Sicherheitsgriff	ja

Material	Stahl	Höhe	1300 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	620 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Tiefe	700 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Griffe	ja
klappbar	nein	Gewicht	22,5 kg
Treppenkufen	nein		