

DATENBLATT

HDMI Stecker auf DVI-D 24+1 dual link Buchse



Beschreibung

- 19-poliger HDMI-Stecker auf DVI-D Buchse 24 + 1 Dual-Link
- Vollständig geschirmt, um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten
- Adaptiert den bestehenden Kabelanschluss, um den Anschluss an neue Quellen und Bildschirme zu ermöglichen, ohne die vorhandenen Kabel ganz ersetzen zu müssen
- Bietet bis zu 5 Gbps Bandbreite
- PVC-Beschichtung

Kontakte

- Vergoldete Kontakte
- PVC-umspritzt
- Geschirmt

Spezifikationen

- Innenleiter: AWG 30
- 7-adrig (50 mm)
- Geschirmt
- Strombelastbarkeit: 5 A DC
- Spannung: 300 V DC
- Isolationswiderstand: 50 MOhm
- Widerstand der Leiter: 2 Ohm

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

HDMI Stecker auf DVI-D 24+1 dual link Buchse

- Temperaturbeständige Kunststoffbeschichtung

Abmessungen

- 40,2 x 64,0 x 15,2 mm (L x B x H)

Zertifizierungen

- UL 1007
- ISO9002
- RU
- CE

Verpackungsinhalt

- 1x HDMI Stecker auf DVI-D 24 + 1 Buchse

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
IADAP-HDMI-606	HDMI Stecker auf DVI-D 24+1 dual link Buchse

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 16-07-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

