


Geberit Mepla Übergang mit Überwurfmutter



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Ö1 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art-Nr. | DN | d, ø | G | di, ø | L | l | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----|-------|---------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 601.579.00.5 | 12 | 16 mm | 3/8 " | 11 mm | 5.2 cm | 4.6 cm | 2.1 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 601.582.00.5 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 11 mm | 5.2 cm | 4.4 cm | 1.9 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 601.583.00.5 | 12 | 16 mm | 3/4 " | 17 mm | 4.9 cm | 3.9 cm | 1.4 cm | | 5 St. | 50 St. |
| 601.584.00.5 | 12 | 16 mm | 1 " | 21 mm | 5.2 cm | 4 cm | 1.4 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 601.581.00.5 | 12 | 16 mm | 1 1/8 " | 24 mm | 5.2 cm | 4 cm | 1.4 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 602.579.00.5 | 15 | 20 mm | 3/8 " | 11 mm | 5.5 cm | 4.8 cm | 2.1 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 602.582.00.5 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 11 mm | 5.6 cm | 4.9 cm | 2.2 cm | | 5 St. | 50 St. |
| 602.583.00.5 | 15 | 20 mm | 3/4 " | 17 mm | 5.2 cm | 4.3 cm | 1.3 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 602.584.00.5 | 15 | 20 mm | 1 " | 21 mm | 5.6 cm | 4.1 cm | 1.5 cm | 1 St. | 10 St. | 50 St. |
| 602.581.00.5 | 15 | 20 mm | 1 1/8 " | 24 mm | 5.5 cm | 4.3 cm | 1.5 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 602.586.00.5 | 15 | 20 mm | 1 1/4 " | 27 mm | 5.5 cm | 4.4 cm | 1.7 cm | | 5 St. | 50 St. |
| 602.585.00.5 | 15 | 20 mm | 1 1/2 " | 32 mm | 5.7 cm | 4.4 cm | 1.7 cm | | 5 St. | 50 St. |
| 603.582.00.5 | 20 | 26 mm | 1/2 " | 11 mm | 6.3 cm | 5.5 cm | 2.4 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 603.583.00.5 | 20 | 26 mm | 3/4 " | 17 mm | 6.2 cm | 5.4 cm | 2.3 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 603.584.00.5 | 20 | 26 mm | 1 " | 21 mm | 5.6 cm | 4.8 cm | 1.5 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 603.586.00.5 | 20 | 26 mm | 1 1/4 " | 27 mm | 6 cm | 4.9 cm | 1.8 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 603.585.00.5 | 20 | 26 mm | 1 1/2 " | 32 mm | 6.2 cm | 4.9 cm | 1.7 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 603.587.00.5 | 20 | 26 mm | 2 " | 42 mm | 6.3 cm | 5 cm | 1.8 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 604.583.00.5 | 25 | 32 mm | 3/4 " | 17 mm | 6.1 cm | 5.3 cm | 2.5 cm | 1 St. | 5 St. | 25 St. |
| 604.584.00.5 | 25 | 32 mm | 1 " | 21 mm | 6.7 cm | 4.8 cm | 2.9 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 604.586.00.5 | 25 | 32 mm | 1 1/4 " | 27 mm | 5.9 cm | 4.5 cm | 1.6 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 604.585.00.5 | 25 | 32 mm | 1 1/2 " | 32 mm | 5.8 cm | 4.6 cm | 1.7 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 604.581.00.5 | 25 | 32 mm | 2 " | 42 mm | 6 cm | 4.6 cm | 1.8 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 605.589.00.5 | 32 | 40 mm | 1 1/4 " | 27 mm | 7.6 cm | 6.5 cm | 3.1 cm | | 2 St. | 10 St. |
| 605.585.00.5 | 32 | 40 mm | 1 1/2 " | 32 mm | 6.5 cm | 5.2 cm | 1.8 cm | | 5 St. | 25 St. |
| 605.581.00.5 | 32 | 40 mm | 2 " | 42 mm | 6.6 cm | 5.2 cm | 1.9 cm | | 2 St. | 10 St. |
| 605.582.00.5 | 32 | 40 mm | 2 1/4 " | 42 mm | 6.7 cm | 5.2 cm | 1.9 cm | | 2 St. | 10 St. |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | G | di, ø | L | I | Z | VE1 | VE2 | VE3 |
|--------------|----|-------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 606.585.00.5 | 40 | 50 mm | 1 1/2 " | 32 mm | 8.2 cm | 7.1 cm | 3.3 cm | | 2 St. | 10 St. |
| 606.580.00.5 | 40 | 50 mm | 1 3/4 " | 36 mm | 8.1 cm | 7.3 cm | 3.4 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 606.581.00.5 | 40 | 50 mm | 2 " | 42 mm | 6.8 cm | 6 cm | 2.1 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 606.582.00.5 | 40 | 50 mm | 2 1/4 " | 42 mm | 7.3 cm | 5.9 cm | 2.1 cm | 1 St. | 5 St. | |
| 606.583.00.5 | 40 | 50 mm | 2 3/8 " | 52 mm | 7.4 cm | 5.9 cm | 2.1 cm | | 2 St. | 10 St. |
| 606.584.00.5 | 40 | 50 mm | 2 3/4 " | 63 mm | 7.5 cm | 6.8 cm | 2.1 cm | | 2 St. | 10 St. |
| 607.581.00.5 | 50 | 63 mm | 2 " | 42 mm | 11.5 cm | 10.3 cm | 3.6 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 607.583.00.5 | 50 | 63 mm | 2 3/8 " | 52 mm | 11.5 cm | 10.3 cm | 3.6 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 607.587.00.5 | 50 | 63 mm | 2 1/2 " | 54 mm | 11.5 cm | 10.3 cm | 3.6 cm | 1 St. | 10 St. | |
| 607.584.00.5 | 50 | 63 mm | 2 3/4 " | 63 mm | 10.6 cm | 9 cm | 2.3 cm | 1 St. | 10 St. | |