

AMPLIMITE

Interne TE-Nummer 206500-4

Box Mount D-Sub Connectors, Plug, Cable-to-Cable, 26 Position, 2

D-Sub Shell Size, Pin, 22 D-Sub Contact Size, 2.29mm [.09in]

Centerline, Wire & Cable

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > D-förmige Steckverbinder > D-Sub-Steckverbinder > D-Sub-Steckverbinder für die Gehäusemontage

Steckverbinder- und Gehäusotyp: **Stecker**Steckverbindersystem: **Kabel-an-Kabel**Anzahl von Positionen: **26**Netz-/Signal-/Koax-Kombination: **Nein**D-Sub-Außengehäusegröße: **2****Eigenschaften****Produktmerkmale**

Produkttyp	Steckverbinder
Steckverbinder- und Gehäusotyp	Stecker
Steckverbindersystem	Kabel-an-Kabel
D-Sub-Außengehäusegröße	2
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel
Blindstecker	Nein

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	26
Netz-/Signal-/Koax-Kombination	Nein

Sonstige Eigenschaften

D-Sub-Steckverbinder-Einsatzanordnung für die Gehäusemontage	MS18274-2
Material der Klammer	Kupferlegierung
Material der Außengehäusebeschichtung	Gold
Außengehäusematerial	Messing
Nichtmagnetisch	Ja

Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Stift
------------	-------

D-Sub-Kontaktgröße	22
--------------------	----

Kontakt-nennstrom (max.)	5 A
--------------------------	-----

Montage und Anschlusstechnik

Montagebohrungsdurchmesser	3.05 mm [.12 in]
----------------------------	------------------

Gehäusemerkmale

Raster	2.29 mm [.09 in]
--------	------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 125 °C [-67 – 257 °F]
---------------------------	-----------------------------

Betrieb/Anwendung

ULTRA-LITE-Steckverbinder	Nein
---------------------------	------

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Paket
--------------------	-------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201) Enthält keine SVHC
--	---

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201)
--	---

Halogengehalt	Noch nicht auf den Halogengehalt überprüft
---------------	--

Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C
--------------	---------------------------

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder



sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



TE Teilenummer 204370-8
CONT PIN,SZ 22D,NON-MAG



TE Teilenummer CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer 211010-4
CONN SAVER,15 POSN,AMPLIMITE



TE Teilenummer 212447-2
SCREW RTNR KIT,AMPLIMITE



TE Teilenummer 206501-4
RECEPT ASSY,26 POSN,AMPLIMITE



TE Teilenummer 212447-1
SCREW RTNR KIT,AMPLIMITE



TE Teilenummer 206793-1
SZ 20,SOCKET, NON-MAG



TE Teilenummer 206071-1
SZ 22, SOCKET, NON-MAG



TE Teilenummer 204370-8
CONT PIN,SZ 22D,NON-MAG



TE Teilenummer 216368-001
22759/33-26-9



TE Teilenummer206499-4
RECEPT ASSY,SZ 1,AMPLIMITE



TE Teilenummer206498-4
PLUG ASSY,15 POSN,AMPLIMITE

Dokumente

Produktzeichnungen

[PLUG ASSY,26 POSN,AMPLIMITE](#)

Englisch

CAD-Dateien

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_206500-4_BF.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_206500-4_BF.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_206500-4_BF.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[Sealed AMPLIMITE D-Subminiature Connectors](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[Product Compliance](#)

Englisch

[Product Compliance](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[UL-Bericht](#)

Englisch