

Analog HD Tube 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC68551



-
- 8 MPx (4K) Auflösung: 3840 x 2160 @ 12.5 fps
 - 4K Ultra HD-Auflösung
 - True WDR gleicht Hell-/Dunkel-Kontraste wirksam aus
 - Einfache Installation und Fokussierung über Fernzugriff mit dem Motorized-Zoom Objektiv (2.8 – 12 mm)
 - Leistungsstarke IR-LED-Technik für verbesserte Ausleuchtung bis zu 60m bei Nacht
 - Wettergeschützt (IP67) für den Außeneinsatz
 - Perfekt zur Nachrüstung: Übertragung über CCTV-Infrastruktur, wie Koaxialkabel oder 2-Draht
 - Leitungslängen bis zu 500m verlustfrei möglich
 - Vielfältiges Haltersortiment für die unkomplizierte, kostengünstige Installation.
-

BESTE 4K-AUSSENÜBERWACHUNG. ÜBER ANALOGE VERKABELUNG
Brillante Überwachungsbilder, übertragen via HD-TVI Standard
Die Analog HD Tube 8 MPx Kamera (4K, 2.7 - 13.5 mm) liefert beste, hochauflösende Bilder in Ultra-HD (4K) bei 3840 x 2160 @ 12.5 fps. Mit kristallklaren Details und großem Farbraum für absolut stichhaltige Überwachungsergebnisse. In Kombination mit 4K-fähigen Rekordern und einem 4K Monitor spielt die 4K Tube Kamera ihre volle Leistung aus.
Optimiertes Bild und schnelle Installation
Starkes True WDR sorgt für gleichmäßige Vorder- und Hintergrundscenarien und den Ausgleich von Hell-/Dunkle.-Kontrasten bzw. Gegenlicht. Die autom. Tag-/Nachtumschaltung und leistungsstarke IR-LED-Technik sorgen für eine ausgewogene Bildausleuchtung und Nachtsicht bis zu 60 m. Die Feinjustierung des Motor Zoom Objektivs mit 4,2-fach optischem Zoom kann bequem über Fernzugriff erfolgen.
Überwachung Innen- und Außenbereich
Die Tube Kamera überzeugt mit robuster Verarbeitung und hoher Schutzklasse gegen Staub und Wasser (IP67). Das vielfältige Haltersortiment bietet alle Möglichkeiten der

Analog HD Tube 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC68551

Installation an Wänden, Decken oder Masten.<CRLF><CRLF>Einfache Verkabelung und Inbetriebnahme über Koax bzw. 2-Draht/b><CRLF><CRLF>Effizientes Retrofit: die analoge Kabelinfrastruktur kann bei der Modernisierung einer Bestandsanlage (z. B. Tankstelle) je nach Zustand weiter genutzt werden. Dabei sind verlustfreie Leitungslängen von bis zu 500 m möglich. Einrichtung und Inbetriebnahme der Kamera sind ohne Netzwerkzugang bzw. Software möglich.

Analog HD Tube 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC68551

Abmessungen	(LxBxH) 265x92x85 mm
Anschlüsse	1 x BNC (HD-TVI / CVI / AHD / FBAS), 1 x DC/AC (2-Pin)
Anwendungszweck	Allgemeine Überwachung
Artikelprogramm	Professional
Auflösung	8 MP
Auflösungsmodi	8 MPx @ 12.5fps, 5 MPx @ 20fps, 4 MPx @ 25fps, 1080p @ 25fps
Bauform	Tube
Bildaufnehmer	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Bildelemente (effektiv)	3840 x 2160 px
Bildintegration	16x
Bildoptimierung	True WDR, BLC, AWB, 3D DNR, Defog, HLC
Blende bei Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,003
Breite	92 mm
Brennweite	2.7 - 13.5 mm
Dynamikbereich (WDR)	120 dB
Funktionen	Bewegungserkennung, Tripwire Detection und Intrusion Detection via DVR
Gegenlichtkompensation	True WDR, BLC, HLC
Gehäusematerial	Metall
Höhe	85 mm

IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	60 m
Kameraausgänge	1 x BNC (HD-TVI / CVI / AHD / FBAS)
Kameratyp	Tube
Kompatibel zu ABUS Link Station	Nein
Kompatibel zu Secoris	Nein
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu wAp-pLoxx	Nein
Kompatibel zu wAp-pLoxx Pro	Nein
Leistungsaufnahme	11 W
Lieferumfang 01 Beschreibung	Kamera
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Installationswerkzeug
Lieferumfang 02 Menge	1
Lieferumfang 03 Beschreibung	Sicherheitshinweise
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	Bohrschablone
Lieferumfang 04 Menge	1
Länge	265 mm

Analog HD Tube 8 MPx (4K, 2.7 - 13.5 mm)

Art.-Nr. HDCC68551

Max. Auflösung @ Bildrate	3840 x 2160 @ 15 Bilder/Sek.
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Min. Betriebstemperatur	-40 °C
Mindestbeleuchtung (Farbe)	0,003 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0 lx
Nettogewicht	0,95 kg
Objektiv	Motor-Zoom, Autofokus
Optischer Zoom	5x
Produktgruppe	Kamera
Rauschunterdrückung	3D DNR
Schutzart IP	67
Spannungsversorgung AC	24 V +/-20 % V
Spannungsversorgung DC	12 V +/-20 % V
Sprache OSD	EN
Steuerung	Koax (Zoom/Fokus/ Menü)
Stromaufnahme	950 mA
Tag-/Nachtumschaltung	Elektromechanischer IR-Sperrfilter (ICR)
Technologie	Analog HD
Vertikaler Blickwinkel	28 – 55 °

Videokanäle HD-TVI	1
Videosystem	HD-TVI
Weißabgleich	Auto, Manuell