


## RAPIDLIFT

### Fahrwerk

Traglast 6000 kg, Ladefläche Länge 500 - 1400 mm, Plattform mit Gummibelag, Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange, 8 Rollen



Artikelnummer: 141809



### RAPIDLIFT Verstellbares Fahrwerk

#### Traglast 6000 kg

Fahrwerk





- Traglast 6000 kg
- Ladefläche Länge 500 - 1400 mm
- Tragplatte Länge x Breite 300 x 250 mm
- Plattform mit Gummibelag
- mit Handgriffen
- in der Breite verstellbar
- Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 8 Rollen
- Rad Ø 85 mm
- mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
- Naben mit Kugellager

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	Nylon
Rollertyp	Fahrwerk	Material Felge	Nylon
Traglast	6000 kg	Radlager	Kugellager
Länge Tragplatte	300 mm	Rollen Anzahl / Art	8 Rollen
Breite Tragplatte	250 mm	Rad-Ø	85 mm
Ladeflächenlänge	500-1400 mm	Radbreite	90 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Höhe	110 mm

Ladefläche Ausstattung	Handgriffe	Länge	320 mm
Material	Stahl	Breite	268 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	lackiert
Transportgerät Funktion	in der Breite verstellbar	Farbe	blutorange // RAL2002
Lenkstange	nein	Gewicht	30 kg

## Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße