

WG-728L Dexcut™

TECHNISCHES DATENBLATT



Anwendungen

- Automobilindustrie
- Hüttenindustrie
- Petrochemie
- Maschinenbau
- Tiefziehen
- Glasindustrie
- Sortieren von Teilen
- Eisenhütten- und Stahlindustrie
- Recycling
- Handling of very sharp objects or parts in very oily or very damp environments

INFORMATION

Beschichtung

Nitril, Dreifach, Langer Schaft

Gauge

15

Trägermaterial

Elasthan&Tsunooga™&Technische Faser, Bordeaux

Verpackung

12 Paar/Packung
72 Paar/Karton


ABMESSUNGEN Toleranz ± 5 %

GRÖßE	6 / XS	7 / S	8 / M	9 / L	10 / XL	11 / XXL
Farbe vom Bund		Grün	Weiß	Gelb	Lila	Weiß
Gesamtlänge (mm)		300	300	300	300	300
Handbreite (mm)		100	107	110	115	120
Länge des Mittelfingers (mm)		75	77	80	85	90
Stärke (µm)		1500	1500	1500	1500	1500
Gewicht (g/Paar)		117	122	128	135	140
Trägergewicht (g/Paar)		54	57	60	64	68
Beschichtungsgewicht (g/Paar)		63	65	68	71	72

GEFAHREN

- Schnittfestigkeit
- Industrieöle
- Flüssigkeiten

NORMEN



DOKUMENTE

Zum Download anzubietende Dokumente

- Technisches Datenblatt
- EU Certificate
- Declaration of Conformity
- Lebensmitteltauglichkeit
- User instructions

KARTON INFORMATIONEN

KARTONABMESSUNGEN (m,m3)	Länge 0.530 x Breite 0.315 x Höhe 0.280 : Volumen 0.047 (m3)				
KARTON NETTOGEWICHT (kg)	8.5	8.8	9.2	9.7	10.1
KARTONBRUTTOGEWICHT(kg)	9.5	9.8	10.2	10.7	11.1