

IDEAL destructeur de documents mobile SHREDCAT 8280 CC

type de coupe Particule 4x10 mm,
puissance de coupe jusqu'à 6 feuille,
volume du récipient 30 l, niveau de
sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x
largeur x profondeur 520 x 444 x 360
mm

Numéro d'article: 146303

SHREDCAT



IDEAL



IDEAL Destructeur de documents SHREDCAT 8280 CC pour papier, CD, DVD et cartes de crédit

destructeur de documents mobile



- Destructeur de documents papier, CD/DVD, cartes de crédit
- largeur d'alimentation 220 mm
- type de coupe Particule 4x10 mm
- puissance de coupe jusqu'à 6 feuille
- volume du récipient 30 l
- niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2
- puissance 200 W
- avec boutons-poussoirs pour l'avance, l'arrêt et la marche en sens inverse
- Vidage facile par réservoir intérieur amovible
- hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm
- 2 années de garantie



Détails techniques

fournitures de bureau	destructeur de documents mobile	profondeur	360 mm
capacité du destructeur de docum	papier, CD/DVD, cartes de crédit	couleur	gris
type de coupe	Particule 4x10 mm	fonctions destructeur de documen	avec boutons-poussoirs pour l'avance, l'arrêt et la marche en sens inverse
largeur d'alimentation	220 mm	vidange par	réservoir intérieur amovible
puissance de coupe	6 feuille	garantie	2 années
niveau de sécurité	P-4, O-1, T-2, E-2	Numéro d'enregistrement DEEE	DE12444871
puissance en watts	200 W	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
volume de récipient	30 l	Marque selon le registre alleman	IDEAL
hauteur	520 mm	Poids	17,6 kg
largeur	444 mm		

Cela s'adapte aussi ...

141266		lampe de table à DEL, 12 x DEL, 10 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 6 kWh / 1.000 h, variable à 7 niveaux, tête pivotante à 300° et inclinable à 180°, longueur du bras 410 mm, installation avec pied, pied longueur x largeur 190 x 130 mm, en aluminium en argent
523540		corbeille à papier, capacité 18 l, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir