

Información sobre productos

38 35 200 T

Alicate para mecánicos

DIN ISO 5745



- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Alta resistencia a la torsión de las puntas
- Acero eléctrico al vanadio; forjado, templado al aceite

Información general

Núm. de artículo	38 35 200 T
EAN	4003773083771
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	210 g
Dimensiones	200 x 54 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5745
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	73,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	17,5 mm
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.