

Halarmatuur - LED-lensoptiek - direct diep-/breedstralend - IP 65

Behuizing van spuitgietaluminium met grijsaluminium poedercoating; achterkant van de behuizing met geïntegreerde oogbout voor pendelophanging. Kleur behuizing grijs; Lichtverdeling direct diep-breedstralend via LED-lensoptiek; met transparante afdekking van PC. Vrijhangende armaturen zwaarder dan 5 kg moeten via 2 onafhankelijke ophanginrichtingen worden beveiligd (conform VDE 0100-718.559.4.1.3). Behuizingkleur grijs overeenkomend met RAL 9007.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	37149116605
EAN-nummer	4020863447831
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 65, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK08 (-30°C bis 50°C)
Omgevingstemperatuur	ta -30°C naar 50°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Bedrading	5x 1.5mm ²
Systeemprestaties	87W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	5 stuks/B10, 8 stuks/B16, 8 stuks/C10, 13 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	4SDCM
Lichtstroom armatuur	14166lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 50°C)
Lichtopbrengst	162lm/W
Stralingshoek	90°
UGR dw./l.	24.9 / 25.0

MECHANIEK


Kleur behuizing	grijs
Maten (LxBxH/DxH)	425mm x 195mm
Gewicht (netto)	8.775kg
Montagewijze	Individuele pendelmontage, Individuele opbouwmontage

Maten

H	195 mm	Hoogte
D	425 mm	Diameter

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/37149116605>



Referentie	LED 14000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	24.9 / 25.0

