

Artikelnummer: 132791

Kurzbeschreibung: Auffangwanne AW 60-2/M
grün RAL6011

Langbeschreibung: Auffangwanne AW-60, 65l
Auffangvolumen, mit Gitterrost: Lagern und
Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden.
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe
100 mm. Mit verzinktem Gitterrost.
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß
StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten
der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende
Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert
oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Für max. 4 x
60 Liter Fässer. Abmessungen: L 900 x B 800 x T
220 mm. 65 l Auffangvolumen. Gewicht: lackiert: 46
kg / verzinkt: 49 kg

EAN/GTIN: 4052462036161

