

C+P

schuifdeurkast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1600 x 600 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, met scheidingswand, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

Artikelnummer: 405198

ERGO



C+P Schuifdeurkast ERGO

schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1600 x 600 mm
- gelaste staalconstructie
- dubbele schuifdeur
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en speciale rollen
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met rubberen ribloper
- met scheidingswand
- met beugelgreep

- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	drukcilinderslot
type kast	werkplaatskast	onderbouw	sokkel
elektrisch geleidend	nee	materiaal	plaatstaal
type deur	dubbele schuifdeur	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
hoogte	1000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1600 mm	scheidingswand	ja
diepte	600 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden	greep	beugelgreep
legborden / schappen aantal	2 stuks	verrijdbaar	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	certificering	GS // TÜV
draagvermogen legbord	70 kg	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	66,79 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

405218	·	Stalen bodem voor schuifdeurkast, breedte x diepte 800 x 600 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	---

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden