



**Typ KRW, Regalwannen aus Kunststoff**

- für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
- Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
- hohe Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien wie Säuren oder Laugen
- hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt.
- herausnehmbarer Gitterrost, wahlweise aus Stahl oder Kunststoff



Regalwanne KRW aus Kunststoff

**Typ SRW, Regalwannen aus Stahl**


- für bestehende Regalsysteme, die einfach und wirtschaftlich zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager umgerüstet werden sollen
- Regalwanne zum Einhängen in Palettenregale, daher besonders platzsparend
- zugelassen zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- geschweißte Konstruktion aus Stahl
- Korrosionsschutz durch hochwertige Lackierung, enzianblau (RAL 5010)
- Die Regalwannen liegen auf den Regaltraversen auf und sind durch diese Bauweise vor Herabfallen geschützt.
- herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene



Regalwanne Typ SRW aus Stahl

- Bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) fordert der Gesetzgeber eine Stahl-Auffangwanne in Bodennähe, die ein ausreichendes Auffangvolumen gemäß WHG und TRGS 510 besitzt.

**i** Vorhandene Regale für wassergefährdende Stoffe müssen gemäß WHG mit Auffangwannen nachgerüstet werden. Nennen Sie uns die Maße A bis C Ihres Regales und wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl der optimalen Wannengröße.



Typ*	KRW 18.11	KRW 18.11	KRW 27.11	KRW 27.11	SRW 18.8	SRW 18.11	SRW 26.8	SRW 26.11	SRW 27.8	SRW 27.11
Werkstoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gitterrost**	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt	verzinkt
Breite Außen [mm]	1780	1780	2680	2680	1780	1780	2580	2580	2680	2680
Tiefe Außen [mm]	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Tiefe Innen [mm]	900	900	900	900	650	900	650	900	650	900
Höhe Außen [mm]	250	275	190	215	245	185	185	145	175	140
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	1000	1000	1000	1000	2000	2000	3000	3000	3000	3000
Bestellnummer	179-585-J9	179-586-J9	179-587-J9	179-588-J9	115-105-J9	115-106-J9	115-107-J9	115-109-J9	115-110-J9	115-111-J9

\*Auf Anfrage auch mit größerem Auffangvolumen und / oder Sondermaßen lieferbar

\*\*Kunststoff-Gitterrost für die Einlagerung von Gebinden auf Palette

Regalwannen Typ SRW aus lackiertem Stahl