

PAVOY

Verteilerschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 300 x 500 mm, Abteil Breite 300 mm, mit 10 Fächern, Aufteilung 1x10, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 138587



PAVOY Verteilerschrank Basis

Verteilerschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 300 x 500 mm
- Abteil Breite 300 mm
- mit 10 Fächern, Aufteilung 1x10
- Fach Höhe x Breite x Tiefe 145 x 220 x 470 mm
- Flügeltür
- 1 Tür mit Einwurfschlitz pro Fach
- Einwurfschlitz Höhe x Breite 20 x 230 mm
- Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel



- geschweißte Stahlkonstruktion
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Höhe Einwurfschlitz	20 mm
Schranktyp	Verteilerschrank	Breite Einwurfschlitz	230 mm
Türtyp	Flügeltür	Schließsystem	Zylinderschloss
Höhe	1850 mm	Unterbau	Sockel
Breite	300 mm	Material	Stahl
Abteibreite	300 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	500 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Fächer	abschließbar	ja
Fächer	10 Stück	fahrbar	nein
Fachhöhe (li.)	145 mm	Zertifizierung	GS // TÜV
Fachbreite (li.)	220 mm	Garantie	10 Jahre
Fachtiefe (li.)	470 mm	Türöffnungswinkel	110 °
Aufteilung Fächer	1x10	Gewicht	25 kg

Dazu passt auch ...

146387		Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch
500563		Schlüsselkassette, 35 Haken, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 240 x 80 mm, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
504276		Wanduhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus Kunststoff in schwarz, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
528368		Papierkorb, Inhalt 15 l, Höhe x Durchmesser 315 x 260 mm, Korpus aus Stahl mit Epoxidharzbeschichtung in silber, Wandkonstruktion gelocht