

SCALANCE XR526-8C; managed IE Switch; Layer 3 mit Key-Plug verfügbar; Spannungsversorgung DC 24V; 24x 10/100/1000 Mbit/s RJ45; 8x 100/1000 Mbit/s SFP Combo; 2x 10 Gbit/S SFP+; in Summe 26 Ports nutzbar; Fehlermeldekontakt; Select/Set-Taster; PROFINET IO Device; Redundanzfunktionen; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...); C-PLUG im Lieferumfang



| | |
|--|---|
| Produkttyp-Bezeichnung | SCALANCE XR526-8C |
| Übertragungsrate | |
| Übertragungsrate | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Gbit/s |
| Schnittstellen / für Kommunikation / integriert | |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte | 24; RJ45 |
| Anzahl der 100 Mbit/s ST(BFOC)-Ports | |
| • für Multimode | 0 |
| Anzahl der 100 Mbit/s SC-Ports | |
| • für Multimode | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbit/s LC-Ports | |
| • für Multimode | 8 |
| • für Singlemode (LD) | 8 |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| • für SFP | 8 |
| • für SFP+ | 2 |
| Anzahl der Combo-Ports / mit RJ45-Schnittstelle für optischen Stecktransceiver | 8 |

Schnittstellen / für Kommunikation / steckbar

| | |
|------------------------------------|----|
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| • für SFP | 10 |
| • für SFP+ | 2 |

Schnittstellen / sonstige

| | |
|--|------------------------|
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| • für Bedienkonsole | 1 |
| • für Managementzwecke | 1 |
| • für Meldekontakt | 1 |
| • für Spannungsversorgung | 1 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| • für Bedienkonsole | RJ11 |
| • für Managementzwecke | RJ45 |
| • für Meldekontakt | 2-poliger Klemmenblock |
| • für Spannungsversorgung | 4-poliger Klemmenblock |
| Ausführung des Wechselmediums | |
| • C-PLUG/KEY-PLUG | Ja |
| Produkteigenschaft / Schnittstellen-Module hot-swappable | Ja |

Signal-Eingänge/Ausgänge

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Betriebsspannung / der Meldekontakte | |
| • bei DC / Nennwert | 24 V |
| Betriebsstrom / der Meldekontakte | |
| • bei DC / maximal | 0,1 A |

Versorgungsspannung, Stromaufnahme, Verlustleistung

| | |
|---|------------------------|
| Produktbestandteil / Anschluss für redundante Spannungsversorgung | Ja |
| Art der Spannungsversorgung / redundantes Netzteil | Nein |
| Spannungsart / 1 / der Versorgungsspannung | DC |
| • Versorgungsspannung / 1 / Nennwert | 24 V |
| • Verlustleistung [W] / 1 / Nennwert | 36 W |
| • Versorgungsspannung / 1 / Bemessungswert | 19,2 ... 28,8 V |
| • aufgenommener Strom / 1 / maximal | 1,5 A |
| • Ausführung des elektrischen Anschlusses / 1 / für Spannungsversorgung | 4-poliger Klemmenblock |
| • Produktbestandteil / 1 / Absicherung am Versorgungseingang | Ja |
| • Ausführung der Absicherung / 1 / am Eingang für Versorgungsspannung | 3,15 A / 250 V |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|--|
| Umgebungstemperatur | |
|---------------------|--|

| | |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb | 0 ... 50 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung | -40 ... +85 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Transport | -40 ... +85 °C |
| relative Luftfeuchte | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % |
| Schutzart IP | IP20 |

Bauform, Maße und Gewichte

| | |
|---|-------------------|
| Bauform | 19-Zoll Rack |
| Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / bezogen auf 19 Zoll-Schrank | 1 |
| Breite | 449 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Tiefe | 305 mm |
| Nettogewicht | 4 kg |
| Befestigungsart | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 19-Zoll Einbau | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • 35 mm DIN-Hutschienenmontage | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wandmontage | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> • S7-300-Profilschienenmontage | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> • S7-1500-Profilschienenmontage | Nein |
| Art des Kabelabgangs | Kabelabgang vorne |

Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein

| | |
|--------------------------------|--|
| Kaskadierung bei Sternstruktur | beliebig (nur abhängig von der Signallaufzeit) |
|--------------------------------|--|

Produktfunktionen / Management, Konfiguration, Projektierung

| | |
|--|-----------|
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • CLI | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Web-based Management | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • MIB-Unterstützung | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • TRAPs via E-Mail | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Konfiguration mit STEP 7 | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • RMON | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Portmirroring | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Multiportmirroring | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • CoS | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • PROFINET IO-Diagnose | Ja |
| PROFINET Konformitätsklasse | B |
| Produktfunktion / Switch-managed | Ja |
| Telegrammlänge / bei Ethernet / maximal | 9216 byte |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Telnet | Ja |

| | |
|--|----|
| • HTTP | Ja |
| • HTTPS | Ja |
| • TFTP | Ja |
| • FTP | Ja |
| • BOOTP | Ja |
| • GMRP | Ja |
| • DCP | Ja |
| • LLDP | Ja |
| • SNMP v1 | Ja |
| • SNMP v2 | Ja |
| • SNMP v3 | Ja |
| • IGMP (Snooping/Querier) | Ja |
| Identification & Maintenance Funktion | |
| • I&M0 - Gerätespezifische Informationen | Ja |
| • I&M1 - Anlagenkennzeichen/Ortskennzeichen | Ja |

Produktfunktionen / Diagnose

| | |
|--------------------------|----|
| Produktfunktion | |
| • Port Diagnostics | Ja |
| • Packet Size Statistics | Ja |
| • Packet Type Statistics | Ja |
| • Error Statistics | Ja |
| • SysLog | Ja |

Produktfunktionen / VLAN

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Produktfunktion | |
| • VLAN - port based | Ja |
| • VLAN - protocol based | Ja |
| • VLAN - IP based | Ja |
| • VLAN - dynamic | Ja |
| Anzahl der VLANs / maximal | 255 |
| Anzahl der VLANs dynamic / maximal | 255 |
| Protokoll / wird unterstützt / GVRP | Ja |

Produktfunktionen / DHCP

| | |
|------------------------|----|
| Produktfunktion | |
| • DHCP-Client | Ja |
| • DHCP Option 82 | Ja |
| • DHCP Option 66 | Ja |
| • DHCP Option 67 | Ja |

Produktfunktionen / Routing

| | |
|------------------------------|--|
| Dienst / Routing / Anmerkung | IP-Routing in Verbindung mit KEY-PLUG XR-500 |
| Produktfunktion | |

| | |
|---|----|
| <ul style="list-style-type: none"> • statisches IP-Routing | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • statisches IP-Routing IPv6 | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • dynamisches IP-Routing | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • dynamisches IP-Routing IPv6 | Ja |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • RIPv2 | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • RIPv6 | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • OSPFv2 | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • OSPFv3 for IPv6 | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • VRRP | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • VRRP for IPv6 | Ja |

Produktfunktionen / Redundanz

| | |
|--|----|
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ringredundanz | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • High Speed Redundancy Protocol (HRP) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • High Speed Redundancy Protocol (HRP) mit Redundanzmanager | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • High Speed Redundancy Protocol (HRP) mit Standby-Redundanz | Ja |
| Protokoll / wird unterstützt / Media Redundancy Protocol (MRP) | Ja |
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Media Redundancy Protocol (MRP) mit Redundanzmanager | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Media Redundancy Protocol Interconnection (MRP-I) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Redundanzverfahren STP | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Redundanzverfahren RSTP | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Redundanzverfahren RSTP+ | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Redundanzverfahren MSTP | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Passive Listening | Ja |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • LACP | Ja |

Produktfunktionen / Security

| | |
|---|----|
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ACL - MAC based | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • ACL - Port/MAC based | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1X (Radius) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Broadcast/Multicast/Unicast Limiter | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Broadcast Blocking | Ja |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • SSH | Ja |

| Produktfunktionen / Uhrzeit | |
|---|---|
| Produktfunktion | |
| <ul style="list-style-type: none"> • SICLOCK Unterstützung | Ja |
| Protokoll / wird unterstützt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • NTP | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • SNTP | Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |
| Norm | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Sicherheit / von CSA und UL | in Vorbereitung |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Störaussendung | EN 61000-6-4 (Class A) |
| <ul style="list-style-type: none"> • für Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen / CE | |
| Eignungsnachweis / CE-Kennzeichnung | Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Sonstige | |
| Eignungsnachweis | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 |
| <ul style="list-style-type: none"> • C-Tick | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • E1-Zulassung | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> • e1-Zulassung | Nein |
| <ul style="list-style-type: none"> • KC-Zulassung | Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Schiffklassifikation | |
| Schiffklassifikationsgesellschaft | |
| <ul style="list-style-type: none"> • American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bureau Veritas (BV) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • DNV GL | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Korean Register of Shipping (KRS) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Lloyds Register of Shipping (LRS) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Polski Rejestr Statkow (PRS) | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> • Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Ja |
| Weitere Informationen / Internet-Links | |
| Internet-Link | |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool | http://www.siemens.com/snst |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Industrielle Kommunikation | http://www.siemens.com/simatic-net |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Information and Download Center | http://www.siemens.com/industry/infocenter |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Bilddatenbank | http://automation.siemens.com/bilddb |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: CAx-Download-Manager | http://www.siemens.com/cax |
| <ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |

Securityhinweis

Siemens bietet Produkte und Lösungen mit Industrial Security-Funktionen an, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Lösungen, Maschinen, Geräten und/oder Netzwerken unterstützen. Sie sind wichtige Komponenten in einem ganzheitlichen Industrial Security-Konzept. Die Produkte und Lösungen von Siemens werden unter diesem Gesichtspunkt ständig weiterentwickelt. Siemens empfiehlt, sich unbedingt regelmäßig über Produkt-Updates zu informieren. Für den sicheren Betrieb von Produkten und Lösungen von Siemens ist es erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen (z. B. Zellenschutzkonzept) zu ergreifen und jede Komponente in ein ganzheitliches Industrial Security-Konzept zu integrieren, das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Dabei sind auch eingesetzte Produkte von anderen Herstellern zu berücksichtigen. Weitergehende Informationen über Industrial Security finden Sie unter <http://www.siemens.com/industrialsecurity>. Um stets über Produkt-Updates informiert zu sein, melden Sie sich für unseren produktspezifischen Newsletter an. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://support.automation.siemens.com>. (V3.4)

letzte Änderung:

26.11.2020