

styromobil 2NN

- Grundrahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet, anthrazit
- Tragkraft 150 kg
- höhenverstellbarer Schiebebügel, anthrazit
- Korpus aus kunststoffbeschichteten Platten mit Paket- und Ordnerablage oben, lichtgrau
- Einlegeboden höhenverstellbar im 3,2 cm-Raster, lichtgrau
- Fachbreite 60,1 cm; Fachtiefe 40,1 cm
- je Etage können 7 Ordner mit einer Rückenbreite von 8 cm eingestellt werden
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, \varnothing 12,5 cm



Technische Daten:

B x T x H: 87,5 x 45 x 106 cm
Gewicht: 38,5 kg

Art.Nr.:	Bezeichnung:	EAN:
40-4201.80	styromobil 2NN, anthrazit/lichtgrau	7612176085090
40-4015.90	zusätzlicher Schiebebügel, anthrazit	7612176085380
40-4016.80	zusätzlicher Einlegeboden 60,1 x 40,1 cm, lichtgrau	7612176085397