

# HM-Produkte/Trägerwerkzeuge

XXXX

## Torus-Schaftfräser Z4 mit ER. VHM beschichtet

Schlichten >48HRC Ap 0,05xD Ae 0,2xD

**\*Die Vorschubwerte müssen dem Eckenradius angepasst werden! Angabe für kleinsten ER!**

für Radiusfräser: fz #2

\*Richtwerte, die auf die Rahmenbedingungen vor Ort angepasst werden müssen

52

		Art.-Nr.											VE	KS
Werkstoff	D/Z	<=3	Z4	4	Z4	6	Z4	8	Z4	10	Z4	12	Z4	
H Stahl gehärtet HRC 48-57	VC/fz	150	0.035	150	0.045	150	0.06	150	0.07	150	0.085	150	0.1	
	VC/fz	16000	2240	11937	2150	7960	1900	5970	1670	4775	1630	3979	1590	
HRC 58-63	VC/fz	90	0.03	90	0.045	90	0.06	90	0.07	90	0.085	90	0.1	
	VC/fz	9500	1140	7162	1289	4777	1150	3582	1000	2865	975	2387	955	

HM-Produkte/Trägerwerkzeuge

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.

