

fetra servante d'atelier

force 150 kg, plateau longueur x largeur 605 x 405 mm, plateforme en acier, avec trous d'évacuation, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, hauteur 524 - 774 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 222036



fetra
Transportgeräte



fetra Servante d'atelier

servante d'atelier

- force 150 kg
- plateau longueur x largeur 605 x 405 mm
- plateforme en acier, avec trous d'évacuation
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur 524 - 774 mm
- niveaux réglables au pas de 25 mm
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	pneumatique	TPE
type de chariot	servante d'atelier	Ø de roue	75 mm

charge	150 kg	roulement	palier lisse
longueur de plateau	605 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	405 mm	matériau	acier
hauteur	524-774 mm	rabattable	non
tablette réglable au pas	25 mm	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	acier	couleur	bleu brillant // RAL5007
équipement de plateforme	trous d'évacuation	garantie	10 années
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	Poids	16,5 kg
équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins		