

## Dociskacze Pionowe • z przylgą poziomą

23330.0504



### Opis produktu

Ze względu na korzystny stosunek mocy do mobilności oraz łatwości użycia dźwignie zaciskowe mają szerokie i wszechstronne zastosowanie.

Dźwignie zaciskowe mogą być zastosowane w obróbce metali przy wierceniu, spawaniu, gięciu, szlifowaniu, sprawdzaniu i montażu, jak również w przemyśle drzewnym i tworzyw sztucznych przy klejeniu, wierceniu, cięciu i frezowaniu.

Zasada "przełączania" w zaciskach pozwala na szybkie i szerokie otwarcie zacisku. Przy pełnym otwarciu element obrabiany jest całkowicie luźny i może być swobodnie usunięty. Duże przeniesienie mocy pozwala na maksymalizację siły mocującej przy niewielkim nakładzie siły mięśni. Dzięki samoblokowaniu, zaciski pozostają zamknięte mimo nacisku wynikającego z obróbki elementu zaciskanego.

Dociskacze produkowane są z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowane są do ciągłego użycia.

2-komponentowa, ergonomiczna, miękka i odporna na oleje rączka pozwala na łatwe użycie dociskacza.

Do zestawu dołączone są śruby mocujące.

### Materiał

#### Zacisk

- Stal nierdzewna

#### Nit

- Stal nierdzewna

#### Uchwyt

- tworzywo sztuczne

#### Śruba mocująca

- Stal hartowana, cynkowana galwanicznie
- Stal nierdzewna

#### Nasadka mocująca


- Guma, czarna

### Więcej informacji

#### Referencje

Zamienne śruby mocujące dostępne są jako wyposażenie dodatkowe w sklepie online.

### Rysunek



Informacje do zamówienia


| Rozmiar nominalny | Śruba mocująca | Wymiary         |                |                |                |                |                |                |                    |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Siła trzymania |      | α <sup>1)</sup> |  |  | Nr art.    |     |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
|                   |                | d <sub>1</sub>  | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | h <sub>4</sub> min | h <sub>4</sub> maks | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | l <sub>7</sub> | l <sub>8</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>2</sub> |      | min.            | maks.                                                                               |                                                                                     |            |     |
|                   |                | [mm]            |                |                |                |                |                |                |                    |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [kN]           |      |                 | [°C]                                                                                |                                                                                     |            | [g] |
|                   |                | Stal nierdzewna |                |                |                |                |                |                |                    |                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |      |                 |                                                                                     |                                                                                     |            |     |
| 4                 | M8 x 45        | 7,5             | 46             | 8              | 32,5           | 186            | 33             | 18             | 2                  | 11                  | 112            | 112            | 79             | 19             | 37             | 35             | 7,5            | 20             | 1,2            | 2,5            | 105° | -10             | 80                                                                                  | 430                                                                                 | 23330.0504 |     |

1) Kąt rozwarcia może być zmniejszony do 60° przez wciśnięcie sworznia blokującego.

Akcesoria

|                                                                                   | Wymiary<br>d <sub>2</sub><br>[mm] |      | Nr art.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|
| Śruba mocująca (część zamienna zacisku przegubowego), Stal nierdzewna             |                                   |      |            |
|  | M 8 x 45                          | 38,0 | 23330.9504 |

Przykład aplikacji



## Zgodność

### Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

### Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 11.07.2024.

### Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.