

Informazione prodotto

68 01 280

Tronchese per meccanica con tagliente frontale

DIN ISO 5748



- La forma speciale della testa favorisce un movimento ottimizzato nel serraggio dei nodi d'intreccio nei lavori di armatura
- Con taglienti per filo metallico a bassa e ad alta resistenza
- Utilizzabile anche per legare e tagliare fili di fermo per armature
- Taglienti ulteriormente temperati, durezza dei taglienti ca. 61 HRC
- Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio a gradini

Generico

Art. No.	68 01 280
EAN	4003773077664
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	465 g
Dimensioni	280 x 53 x 32 mm
Norma	DIN ISO 5748
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 4,5 mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 4,0 mm
Valori di taglio filo duro (diametro)	Ø 3,2 mm
Lunghezza lama mm (C)	33 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

