

# TUBE.30

## Kernboormachine

 **EUROBOOR**

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS


### Technische data

	<b>Metrisch</b>	<b>Imperisch</b>
Kernboren	Ø 12 - 30 mm	Ø 1/2" - 1 3/16"
Spiraalboren (Weldon)	Ø 1 - 13 mm	Ø 1/16" - 1/2"
Verzinken	Ø 10 - 35 mm	Ø 3/8" - 1 3/8"
<hr/>		
Lengte	275 mm	10 13/16"
Breedte	185 mm	7 1/4"
Hoogte max.	326 - 416 mm	12 13/16" - 16 3/8"
<hr/>		
Slag	90 mm	3 9/16"
Gewicht*	10,3 kg	22,7 lbs
Magneet (l x b x h)	187 x 165 x 83 mm	7 3/8" x 6 1/2" x 3 1/4"
Magnetische kracht	532 kg	1.175 lbs
Min. materiaaldikte	3 mm	1/8"
Min. buis diameter	76,2 mm	3"
Motor vermogen	900 W	8,2 A
Totaal vermogen	950 W	8,6 A
Toerental		775 tpm
(onbelast)		
Toerental		400 tpm
(belast 900 W, 8.2 A)		
Opname (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Krachtvoorziening		110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50-60 Hz


\* Zonder stroomkabel en hendels



**Rond  
buitenzijde**



**Vlak  
oppervlakte**



**Rond  
binnenzijde**



Euroboor stelt alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd:



[www.euroboor.com](http://www.euroboor.com)