

Kantenfräsen elektrisch

RG200527

Kantenfräsmaschine - UZ18



Die Maschine UZ18 ist eine der leistungsfähigsten Kantenfräsmaschinen mit automatischem Vorschub am Markt. Sie ist nicht nur für Werkstattbetriebe, sondern auch für Montagen geeignet. Sie verfügt über ein System für eine reibungslose Einstellung des Arbeitswinkels. Durch die spezielle Konstruktion des Getriebes ist die UZ 18 Hardworker auch für zähere Werkstoffe geeignet.

- Zum Anfasen von Material mit den folgenden Abmessungen: Breite 70 mm, Länge 150 mm, Stärke 6 mm
- Max. Stärke des anzufasenden Materials 6 - 40 mm
- Der Fasenwinkel ist im Bereich von 15° bis 50° einstellbar, ohne dass es notwendig ist, Maschinenteile auszutauschen
- Einfacher Anschluss an 3D Manipulator für einfachere Bedienung und Handhabung
- Die Maschine ist mit einem automatischen Vorschub ausgestattet
- Sowohl stationär als auch mobil einsetzbar
- An großen Werkstücken arbeitet die Maschine ohne Stütze

Technische Daten

Fasenbreite (mm)	18
Fasenwinkel (Grad)	15 - 50 / stufenlos
Vorschub	1,9 m/min
Materialstärke	6 - 40 mm
Leistung (kW)	0,75
Spannung (Volt)	380
Gewicht (kg)	110
Abmessungen	438x719x644 mm

www.dwt-gmbh.de

RG200527

Kantenfräsmaschine - UZ18



RG200525

Manipulator Set 3D ohne Maschine
für UZ12/UZ15/UZ18



RG200528

Anfassscheibe Premium, beschichtet
für UZ15/18



RG200529

Anfassscheibe ECO Standard für
UZ15/18



RG200530

Anfassscheiben ECO Standard für
UZ15/18 (1 Satz = 3 Stck.)



RG200532

Magnetische Kehrmaschine /
Spänemagnet

RG200563

Manipulator 3D ohne Maschine für
UZ15 und UZ18