

Artikelnummer: 131962

Kurzbeschreibung: Ballenpresse HSM V-Press 504

Langbeschreibung: Ballenpresse HSM V-Press 504: Durch ihre kompakte Bauweise benötigt diese Ballenpresse nur eine geringe Stellfläche. Sie verfügt über eine große Einfüllöffnung und verpresst Kartonagen sowie Folien mit Hilfe wählbarer Programme. Die moderne Mikroprozessor-Steuerung mit Folientastatur und Textdisplay sowie die abgesicherte Füllklappe und Ballen-Entnahmetür ermöglichen eine bedienerfreundliche Handhabung. Technische Daten*: - Presskraft: 40 kN Motor: 1,1 kW Spannung/Frequenz: 1 x 230 V/50 Hz

Einfüllöffnung: B 700 x H 470 mm Ballengewicht (materialabhängig) bis 50 kg max. Ballengröße: L 700 x B 500 x H max. 600 mm Stundenleistung: 3 - 6 Ballen Taktzeit im Leerlauf (theor.): 27 Sek. Pressleistung im Leerlauf (theor.) : 37 m³/h Presskastenmaße: B 870 x T 310 x H 1663 mm Abmessungen der Maschine: B 888 x T 787 x H 1922 mm Maschinengewicht: 330 kg Umreifung: 2-fach mit Polyesterband *Alle technischen Daten und Maße sind ca.-Angaben. Technische und optische Änderungen vorbehalten



EAN/GTIN: 4026631040228