

Artikelnummer: 73342

Kurzbeschreibung: Kippbehälter Typ BK 100, rot

Langbeschreibung: Kippbehälter Typ BK 100: Der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne den Sitz des Staplers zu verlassen. Die besondere Anordnung des Drehpunktes sorgt für eine restlose Entleerung und für das selbsttätige Zurückschwenken sowie für das Verriegeln der Behälterwanne. Kein Schlagen beim Kippvorgang auf das Hubgerüst des Gabelstaplers, da die Behälterwanne durch den speziellen Abrollmechanismus nicht ruckartig entleert wird.

TÜV/GS-geprüft Konstruktion: Blechstärke 3 mm, oberer Behälterrand verstärkt. Einfahrtaschen für

Gabelstapler serienmäßig mit Abrutschsicherung und Ausklinksicherung. Farben: orange (RAL 2000) rot (RAL 3000) blau (RAL 5012) grün (RAL 6011) grau (RAL 7005)

feuerverzinkt nach EN ISO 1461 1000 Liter: L 1430 x B 1400 x H 1070 mm Gewicht: 261 kg Tragkraft: 2000 kg Gegen Aufpreis erhältlich: Öl- und wasserdichte Verschweißung des Behälters (siehe Zubehör)



EAN/GTIN: 4052462003231