

Rollcart Kastenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 990 x 680 mm, Höhe x Länge x Breite 1100 x 1100 x 710 mm, Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158225



Rollcart Blechkastenwagen

Traglast 600 kg

Kastenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 990 x 680 mm
- Höhe x Länge x Breite 1100 x 1100 x 710 mm
- Aufbauten: 4 Wände (Vollwand), 1 Längswand klappbar
- Plattform aus MDF
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Deckel nein

Wagentyp	Kastenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	990 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	680 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1100 mm	Radanordnung	rechteckig
Länge	1100 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Breite	710 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Euronorm	nein	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Plattform	MDF	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Aufbauten	4 Wände (Vollwand)	Gewicht	82 kg
Aufbauten Funktion	1 Längswand klappbar		

Zubehör

158408	.	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---