

Artikelnummer: 157257

Kurzbeschreibung: Rollcontainer, 4 Schubladen, Zentralverschluss B 450 x T 520 x H 700 mm, mit ESD-Schutz

Langbeschreibung: Rollcontainer, 4 Schubladen, Zentralverschluss B 450 x T 520 x H 700 mm, mit/ohne ESD-Schutz: Dieser hochwertige Rollcontainer wurde aus pulverbeschichtetem Stahl in der Farbgebung Lichtgrau (RAL 7035) gefertigt. Er ist mit 4 Schubladen ausgestattet, welche dank Zentralschluss allesamt gleichzeitig zuverlässig vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt werden können. Die dazugehörigen Schubladengriffe bestehen aus eloxiertem, optisch ansprechendem Aluminium. Er ist ideal für den Einsatz in der Werkstatt und wahlweise als Ausführung mit oder ohne ESD-Schutz verfügbar. Die 4 Schubladen des Rollcontainers besitzen einen 100%-Auszug und sind mit leichtgängigen und geräuscharmen sowie kugelgelagerten Teleskopschienen zum reibungslosen Öffnen und Schließen ausgestattet. Jede Schublade weist dabei eine hohe Belastbarkeit von jeweils bis zu 60 kg auf. Die Lieferung dieses mit 5 Jahren Garantie versehenen Rollcontainers mit den Maßen von 450 x T 520 x H 700 mm und einer Gesamttraglast von bis zu 150 kg erfolgt bereits komplett montiert. Weitere Details: Ideal für die Werkstatt. Mit 4 Schubladen und Rollen. Abschließbar dank Zentralverriegelung. Ausführung Schubladen: 100%-Auszug sowie mit leichtgängigen und geräuscharmen, kugelgelagerten Teleskopschienen. Anlieferung erfolgt bereits vollständig montiert. Traglast Schubladen: jeweils max. 60 kg pro Schublade. Gesamttraglast: max. 150 kg. Material Korpus: jeweils epoxidpulverbeschichteter Stahl. Material Schubladengriffe: jeweils eloxiertes Aluminium. Farbe Korpus: jeweils Lichtgrau (RAL 7035). Maße: jeweils B 450 x T 520 x H 700 mm. Gewicht: jeweils 36,7 kg. Garantie: jeweils 5 Jahre. Wahlweise als Ausführung mit oder ohne ESD-Schutz erhältlich.



EAN/GTIN: 6416763071319