


hofe rayonnage - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1000 x 400 mm, charge maximale par élément 875 kg / charge max. par tablette 125 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 601962



hofe
REGALSYSTEME



hofe Rayonnage à boulonner modulaires

Rayonnage suivant

rayonnage - rayonnage suivant

- Convient pour salles d'archives et entrepôts
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1000 x 400 mm
- charge maximale par élément 875 kg / charge max. par tablette 125 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 400 mm
- 7 niveaux avec tablette en acier













- 3 pliages de sécurité de 40 mm de hauteur et avec des coins pleins garantissent un degré élevé de stabilité et de protection contre les blessures
- hauteurs de compartiments réglables par pas de 25 mm selon l'usage prévu et vos besoins
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les rayonnages à chargement manuel unilatéral à partir de 2.500 mm de hauteur doivent toujours être sécurisés
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge




Détails techniques

type de meuble	rayonnage	tablette réglable au pas	25 mm
type de rayonnage	rayonnage	stabilité des tablettes / niveau	3 pliages de sécurité, coins pleins
rayonnage modulaire	système à visser	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage suivant	équipement rayonnage	tablettes
convient pour (secteurs)	salles d'archives et entrepôts	type de soubassement	tablette en acier
matériau	acier	surface de tablette	galvanisé
hauteur	3000 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	1000 mm	alignement angle d'installation	droit
profondeur	400 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	125 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 2 montants, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	875 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	certification	GS // label de qualité RAL
largeur de compartiment	1000 mm	garantie	5 années
profondeur de compartiment	400 mm	Poids	27,88 kg

Accessoires

		
613495		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1300 x 400 mm, charge maximale par élément 875 kg / charge max. par tablette 125 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
640986		tablette pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 125 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
734387		paroi arrière pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 525 x 1000 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi
734412		paroi arrière pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 1050 x 1000 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi
734423		paroi arrière pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 525 x 400 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi
734434		paroi arrière pour rayonnage à boulonner, hauteur x profondeur 1050 x 400 mm, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, tôle pleineparoi
735062		compartimentage, hauteur x largeur x profondeur 110 - 200 x 1000 x 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
735095		séparateur, pour rayonnage à boulonner, profondeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
735142		cache inférieur, pour rayonnage à boulonner - élément de départ, hauteur x largeur 100 x 1000 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein