

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D



Spannung, ~220-240V,50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 Prüfzeichen

**Produktbeschreibung**

Parabolspiegelraster SM aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. **Inklusive** Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, matt.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einzelleuchte LED für die Pendelmontage mit sehr flachem Leuchtengehäuse. Gehäuse mit fugenfreier Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (-SI; ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Abdeckblech auf Leuchtenoberseite mit großen Öffnungen für den Indirektanteil. Gehäuserückseite mit Befestigungsöffnungen für die stufenweise (35mm), längsseitig variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Leuchtmittel: RIDI-TUBE 360, matt, annähernd 360° abstrahlend.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Fassungssystem:** Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite. Eigenständige Einstellung des exakt benötigten Stroms durch Sockel-Res.

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Die Leuchten sind für die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet. Inklusive Seilpendel, Länge 1,5 Meter ZSPT2Z 190 für F-LINE-RT1..., bzw. ZSPT2Z 295 für F-LINE-RT2...

Netzzuleitung, Länge 1,5 Meter mit transparentem Mantel vormontiert. Lichtbandmontage mit Zubehör Leuchtenverbinder F-LINE-VS möglich.

**inkl. Leuchtmittel RT360**

**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe	Leistung [W]	L [mm]
RT360 115-840M0300	0206933LD matt	3000	840	18	1143
RT360 115/18W 300M840	0206933GF matt	3000	840	18	1143


Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L	1253
B	204
H	37
AE min	840
AE max	1190
Gewicht [kg]	3,93



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	66.48
Phi_o [%]	33.52
LITG/DIN	B 53
UTE	0.58C 0.29T
Leuchtenlichtstrom [lm]	5215
Leuchtenleistung [W]	42
Leuchteneffizienz [lm/W]	124
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendbewertung nach UGR		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Raumabmessungen	Blickrichtung quer							Blickrichtung parallel					
X	Y												
2H	2H	16.9	18.0	17.4	18.5	19.0	18.5	19.6	19.0	20.1	20.6		
	3H	16.6	17.5	17.2	18.1	18.7	18.2	19.2	18.8	19.7	20.3		
	4H	16.4	17.3	17.0	17.8	18.5	18.1	18.9	18.7	19.5	20.1		
	6H	16.2	17.0	16.9	17.6	18.3	17.9	18.7	18.5	19.3	20.0		
	8H	16.1	16.9	16.8	17.5	18.2	17.8	18.6	18.4	19.2	19.9		
	12H	16.1	16.8	16.7	17.4	18.1	17.7	18.4	18.4	19.1	19.8		
4H	2H	16.6	17.4	17.2	18.0	18.6	18.1	18.9	18.7	19.5	20.2		
	3H	16.2	16.9	16.9	17.6	18.3	17.8	18.5	18.4	19.1	19.8		
	4H	16.0	16.7	16.7	17.3	18.1	17.6	18.2	18.2	18.9	19.7		
	6H	15.8	16.4	16.5	17.1	17.9	17.4	17.9	18.1	18.6	19.5		
	8H	15.7	16.3	16.5	17.0	17.8	17.3	17.8	18.0	18.5	19.4		
	12H	15.6	16.1	16.4	16.8	17.7	17.2	17.7	17.9	18.4	19.3		
8H	4H	15.7	16.3	16.5	17.0	17.8	17.2	17.8	18.0	18.5	19.4		
	6H	15.5	15.9	16.3	16.7	17.6	17.0	17.5	17.8	18.2	19.2		
	8H	15.4	15.8	16.2	16.6	17.5	16.9	17.3	17.7	18.1	19.1		
	12H	15.3	15.6	16.1	16.4	17.4	16.8	17.2	17.6	18.0	19.0		
12H	4H	15.6	16.1	16.4	16.8	17.7	17.1	17.6	17.9	18.4	19.3		
	6H	15.4	15.8	16.2	16.6	17.5	16.9	17.3	17.7	18.1	19.0		
	8H	15.3	15.6	16.1	16.4	17.4	16.8	17.1	17.6	18.0	18.9		

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 5980 lm