

Artikelnummer: 120733

Kurzbeschreibung: Draagarmstelling-aanbouwsectie KRM, dubbelzijdig, hoogte 2000 mm, draagarmlengte 500 mm

Langbeschreibung: Draagarmstelling-aanbouwsectie KRM, dubbelzijdig, 3 hoogten, lengte draagarmen 400 of 500 mm: De draagarmstelling-aanbouwsecties KRM zijn dubbelzijdige aanbouwsecties voor de draagarmstelling KRM. De inhaakbare draagarmen zijn eenvoudig bevestigd, zonder gereedschap verstelbaar en voorzien van een massieve voetplaat. Ze zijn geschikt voor het klaarzetten van materiaal en de opslag van profielen, buizen en andere grote materialen. De draagarmstaanders zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en voorzien van voetprofielen in gentiaanblauw. Bij een gelijkmatige instelling van de hoogte en een gelijkmatig verdeelde last zijn de draagarmstelling-aanbouwsecties KRM tot 2300 kg per staanderkant belastbaar. grondankers worden meegeleverd De hoogte van de stelling bedraagt 2000, 2500 of 3000 mm, de lengte van de draagarmen tussen 400 of 500 mm. Meer details: voor het klaarzetten van materiaal en opslag van buizen, profielen of lange, moeilijke materialen. dubbelzijdige aanbouwsectie voor draagarmstelling KRM eenvoudige opbouw met weinig onderdelen inhaakbare draagarmen, aanpassingen zonder gereedschap robuuste afwerking met massieve voetplaat draagarmstaander van staal, gegalvaniseerd, systeemperforatie 50 : 50 mm voetprofielen uit hoekprofielen in gentiaanblauw (RAL 5010) draagvermogen tot 2300 kg per staanderkant bij gelijkmatige instelling van hoogte en gelijkmatig verdeelde last draagarmlengte 400 mm: totale diepte 1040 mm, draagvermogen per draagarm 350 kg* (bij gelijkmatig verdeelde last) draagarmlengte 500 mm: totale diepte 1240 mm, draagvermogen per draagarm 300 kg* (bij gelijkmatig verdeelde last) asmaat: 1000 mm stellinghoogte: 2000 mm, 2500 mm of 3000 mm grondankers bij de levering inbegrepen

