



Microfaser-Sorbents

[1] Tücher, Rollen und Schlängel

Universal-Sorbents: Zur Aufnahme von Ölen, Emulsionen, Kühlmittel und aggressiven Industrieflüssigkeiten. Auch zum Aufsaugen wässriger Lösungen geeignet.

Öl-Sorbents: Zur Aufnahme von Ölen und Treibstoffen auch auf Gewässern. Das Öl wird aufgesaugt und Wasser gleichzeitig abgestoßen.



Ausführung [2] Notfall-Taschen

- Tasche aus transparentem Kunststoff, mit Reißverschluss, B x T x H 500 x 220 x 500 mm
- Inhalt: 1 Schlängel L x Ø 120 x 8 cm, 10 Tücher, 5 kg Granulat, 1 Paar Schutzhandschuhe, 2 Entsorgungssäcke
- Auffangkapazität je Set 35 Liter



Ausführung [3] Notfall-Transportboxen

- Transportbox aus Kunststoff, orange, mit Deckel und Rollen, B x T x H 800 x 480 x 500 mm
- Inhalt: 3 Schlängel L x Ø 120 x 8 cm, 50 Tücher, 5 Kissen, 10 kg Granulat, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Schutzanzug, 2 x 0,5 l Augenspülung, 1 Handfeger und 1 Schaufel, 2 Entsorgungssäcke, Transportbox mit Rollen, B x T
- Auffangkapazität je Box 110 Liter

	mit Universal-Sorbents		mit Öl-Sorbents		
	504444		504446		
	---		---		
	mit Universal-Sorbents		mit Öl-Sorbents		
	504447		504448		
	---		---		
[1] Ausführung	Tücher		Rollen		Schlängel
Länge m	0,40		50		1,20
Breite / Ø cm	50 / -		40 / 410		- / 8
VE = Stück	100		2 Rollen		1 Rolle
Aufnahmekapazität Liter je VE	124		248		130
Universal-Sorbents	503884		503886		503888
	---		---		---
Öl-Sorbents	503889		503891		504443
	---		---		---

Gefahrensymbole nach GHS

[1-9] Zur Kennzeichnung von chemischen Substanzen und Gemischen gemäß der aktuellen EU-Verordnung. Selbstklebende PE-Folie wahlweise auf Rollen, Bögen oder als Einzelsymbol. Pro Kennzeichnung ist zusätzlich eines von zwei Signalwörtern „Achtung“ oder „Gefahr“ zu verwenden.

[10] Signalwörter

Selbstklebende PE-Folie auf Bögen mit je 20 Signalwörtern „Achtung“ und „Gefahr“. Etikettengröße L x H 28 x 8 mm, Schriftgröße 4 mm

Gullistop

Ideal bei Schadensfällen wie z.B. Leckagen.

Die Matten verhindern das Eindringen von ausgelaufenen Flüssigkeiten und Gefahrstoffen in das Erdreich oder die Kanalisation.

- Extrem dichtes und flexibles Material
- Ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit
- Öl- und chemikalienresistent

> Weitere Informationen zur GHS-Kennzeichnung finden Sie ab Seite 498



1 explosiv-gefährlich



2 leicht-/hochentzündlich



3 brandfördernd



4 komprimierte Gase



5 ätzend



6 giftig/sehr giftig



7 gesundheitsgefährdend



8 gesundheitsschädlich



9 wassergefährdend

GHS – Signalwörter
28 x 8 mm – Schriftgröße: 4 mm

Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr
Achtung	Gefahr

10 525761---

Lieferform	Rolle		Bogen		Einzelsymbol
Symbolgröße L x B mm	26 x 26		20 x 20		50 x 50
Stück je Lieferform	500		32		10
[1] explosivgefährlich	525713	525723	525733	525742	525752
[2] leicht-/hochentzündlich	525714	525724	525734	525743	525753
[3] brandfördernd	525715	525725	525735	525744	525754
[4] komprimierte Gase	525716	525726	525736	525745	525755
[5] ätzend	525717	525727	525737	525746	525756
[6] giftig/sehr giftig	525719	525728	525738	525747	525757
[7] gesundheitsgefährdend	525720	525730	525739	525748	525758
[8] gesundheitsschädlich	525721	525731	525740	525749	525759
[9] wassergefährdend	525722	525732	525741	525750	525760
Preis pro VE	---		---		---



L x B mm	460 x 460	610 x 610	910 x 910	1070 x 1070
	505273	200272	200273	200274
	---	---	---	---
Ø mm	305		510	
	505278		505279	
	---		---	