


DENSORB® ECONOMY

- extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offener Feinesterstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
- die erste Wahl bei Leckagen mit aggressiven Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und unbekanntem Chemikalien
- die gelbe Warnfarbe weist auf eine potenzielle Gefahr hin und lässt die aufgenommene Flüssigkeit gut sichtbar werden

- das chemikalienbeständige Material zersetzt sich nicht und löst bei Kontakt mit korrosiven Flüssigkeiten keine gefährliche Reaktion aus (siehe Verträglichkeitsliste)
- für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen
- bestens geeignet als Unterlage bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
- ideal für den Einsatz im Labor, als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Behältern

- durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit gewährleistet
- sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faser Oberfläche und eingetragener Flüssigkeit
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest



2 Materialstärken:

- Heavy:** doppelte Materialstärke für große Flüssigkeitsmengen
- Light:** einfache Materialstärke für kleine Leckagen und Tropfen

Matten Spezial Economy

- auch im gesättigten Zustand noch reißfest



Matten (400 x 500 mm) sind mittig perforiert, um bei kleinen Leckagen leicht die benötigte Menge abreißen zu können.



Extrem saugstarke Chemikalien-Bindevliesmatten nehmen auslaufende Flüssigkeiten besonders schnell und sicher auf, die Warnfarbe signalisiert eine potenzielle Gefahr, in verschiedenen Größen

Ausführung	Light	Light	Light	Heavy	Heavy
Länge Außen [mm]	400	500	500	500	500
Breite Außen [mm]	370	400	400	400	400
Perforation	nein	ja	ja	ja	ja
Verpackungseinheit (VE)	200 Stück	100 Stück	200 Stück	50 Stück	100 Stück
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	118	80	160	62	124
Bestellnummer	177-886-J9	207-917-J9	175-019-J9	207-919-J9	175-020-J9

Rollen Spezial Economy

- ausgezeichnetes Aufnahmevermögen und hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
- auch im gesättigten Zustand noch reißfest

TOP-PREIS



Extrem saugstarke Chemikalien-Bindevliesrollen für die einfache Anwendung, ideal als Unterlage beim Umfüllen, zur Abdeckung großer Flächen, Breite 38 oder 76 cm

Abrollgeräte für Rollenware



siehe Seite 476

Ausführung	Light, schmal	Light, schmal	Light, breit	Light, schmal	Light, breit	Heavy, schmal	Heavy, schmal	Heavy, breit	Heavy, breit
Länge Außen [m]	45	45	45	90	90	45	45	45	70
Breite Außen [mm]	380	380	760	380	760	380	380	760	760
Verpackungseinheit (VE)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)	2 Rolle(n)	1 Rolle(n)	1 Rolle(n)
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	68	137	137	274	274	106	211	211	329
Bestellnummer	259-112-J9	207-914-J9	207-915-J9	173-864-J9	173-873-J9	259-113-J9	173-861-J9	173-870-J9	259-111-J9