

Typ FC, für die Lagerung von bis zu 10 Fässern



- feuerverzinkte, stabile Stahlkonstruktion mit Rückwand und Dach aus verzinktem Trapezblech
- für die Lagerung von bis zu 10 Fässern à 200 Liter
- Seitenwände wahlweise mit Wellgitterauskleidung oder geschlossen durch verzinkte Stahlbleche
- integrierte Auffangwanne aus Stahl, feuerverzinkt
- herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
- abschließbare Flügeltüren
- 500 mm Dachüberstand
- 100 mm Bodenfreiheit
- vorbereitet zur Bodenbefestigung
- zerlegte Anlieferung zur Transportkostenminimierung
- einfache Montage anhand mitgelieferter Aufbauanleitung

Bestell-Nr. 115-360-62

Fass-Container FC 305-Z mit Blechseitenwänden, Aufbauregale zur liegenden Fasslagerung optional.



Fass-Container FC 305 mit Wellgitterseitenwänden, Bestell-Nr. 115-358-62



Fass-Container FC 305-Z mit Blechseitenwänden, Einbauregal optional, Bestell-Nr. 115-360-62

Typ	Fass-Container Typ FC 305	Fass-Container Typ FC 305-Z
Maße außen B x T x H (mm)	3160 x 1855 x 2533	3160 x 1855 x 2533
Version Container	mit Wellgitterseitenwänden	mit Blechseitenwänden
Auffangvolumen [L]	500	500
Gewicht [kg]	520	585
Traglast [kg/m ²]	1000	1000
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	10	10
Bestellnummer verzinkt	115-358-62	115-360-62

ZUBEHÖR	Bestellnummer
stapelbares Stapelregal für 2 liegende Fässer à 200 Liter	114-535-62
stapelbares Stapelregal für 3 liegende Fässer à 60 Liter	114-538-62
Einbauregal für Kleingebinde 1060 x 537 mm, Grundfeld	219-007-62
Einbauregal für Kleingebinde 1006 x 537 mm, Anbaufeld	219-008-62



Bestell-Nr. 126-133-62

Auffahrrampe aus Stahl, feuerverzinkt, höhenverstellbar von 150 - 270 mm, Maße B x T (mm) 1035 x 900