


Rollcart Stapelkarre

Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 158298



Rollcart Stapelkarre

Traglast 200 kg

Stapelkarre

- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 250 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1250 x 530 mm
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel gem. DIN EN 1757-3
- Räder mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager

Technische Details

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Transportgerät | Transportkarre | Treppenkufen | nein |
| Karrentyp | Stapelkarre | Bereifung | TPE |
| Traglast | 200 kg | Radlager | Rollenlager |
| Schaufelbreite | 300 mm | Rad-Ø | 250 mm |
| Schaufeltiefe | 250 mm | Material Felge | Kunststoff |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|
| Material | Stahl | Sicherheitsgriff | ja |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Höhe | 1250 mm |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | Breite | 530 mm |
| Farbe | enzianblau // RAL5010 | Tiefe | 510 mm |
| klappbar | nein | Gewicht | 14,5 kg |
| Ladungssicherung | Giterrückwand | | |