

transpalette

force 600 kg, plateau longueur x largeur 300 x 310 mm, hauteur de levage 300 mm, treuil mécanique avec manivelle, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 985092

Diable élévateur jumelé

- Force par paire 600 kg

transpalette

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 300 x 310 mm
- hauteur de levage 300 mm
- treuil mécanique avec manivelle
- pelle avec revêtement en caoutchouc
- avec supports réglables avec revêtement de protection
- protection de la charge avec sangle d'arrimage
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes
- Ø de roue 150 mm
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à billes
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	Ø de roue	150 mm
type de rouleur	transpalette	hauteur	780 mm

charge	600 kg	largeur	570 mm
hauteur de levage	300 mm	exécution levée	treuil mécanique avec manivelle
longueur de plateau	300 mm	équipement diables jumelés	supports réglables avec revêtement de protection
largeur de plateau	310 mm	équipement pelle	pelle avec revêtement en caoutchouc
matériau	acier	protection de la charge	sangle d'arrimage
barre directrice	non	surface	finition peinture époxy
pneumatique	élastique	couleur	bleu brillant // RAL5007
roulement	roulement à billes	garantie	10 années
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes	Poids	25 kg