



**Zum Produkt**



Datenblatt

---

## thermoport® K 600 A- FLAT-umlufthb-orange

**Die beheizte Speisentransport-Box.**

Der stapelbare Frontlader mit selbstregelnder Umluftheizung (festeingestellte Temperatur), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transportsicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturgaren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

## TECHNISCHE MERKMALE

thermoport® K 600 A-FLAT-umluftb-orange



## TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	435 x 639 x 385 mm
Material	Polypropylen
Gewicht	10,7 kg
Anschlusswert	763 W
Nennspannung	1N AC 220-240 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	2.000 mm
Heizbereich	+20 °C bis +85 °C
Fassungsvermögen	33 L
Schutzart	IPX4
Auflagesickenpaare	7
Auflageabstand	36 mm

**Bestellnummer** **85 02 05 24**

## VORTEILE

Leichter, robuster, porenfreier Kunststoff, doppelwandig und dichtverschweißt.

Hervorragend isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.

Ergonomische, einklappbare Griffe und hochwertige Bügelverschlüsse.

Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).

Austauschbare Bodenschutzschienen.

Mit aushängbarer Tür für schnelle und einfache Reinigung.

Spülmaschinentauglich bis +90 °C.