

Micromar 844 A. Önbeálló belső mérőpisztolyok

- Csatlakozómenet a mérőfejek cseréjéhez
- Önközpontosító mérőfej három oldalon kilépő, 120°-kal elfordított mérőtapintókkal
- Mérőtapintók 12 mm-től, keményfém betétes
- 12 mm-től mérőtapintó a furat aljáig történő mérésekhez
- 40 mm-től alumínium mérőfej a súlycsökkentéshez
- **Szállítási terjedelem:**
kijelzőkészülék nélkül,
Alapkészülék 844 Ag, Mérőfej 44 Ak, Kezelési útmutató, Tok



Alkalmazás:

- Átmenő furatok
- Zsákfuratok
- Központos fogazások mérése

Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Hibahatár	Szabvány	Mérési mélység	Mérési mélység hosszabbítóval
		mm	μm		mm	mm
4487700	844 A	6 – 8	3	Gyári szabvány	58	133
4487701	844 A	8 – 10	3	Gyári szabvány	58	133
4487702	844 A	10 – 12	3	Gyári szabvány	58	133
4487703	844 A	12 – 16	3	Gyári szabvány	64	139
4487704	844 A	16 – 20	3	Gyári szabvány	64	139
4487705	844 A	20 – 25	3	Gyári szabvány	68	218
4487706	844 A	25 – 30	3	Gyári szabvány	68	218
4487707	844 A	30 – 40	3	Gyári szabvány	76	226
4487709	844 A	40 – 50	3	Gyári szabvány	76	226
4487710	844 A	50 – 60	4	Gyári szabvány	79	229
4487711	844 A	60 – 70	4	Gyári szabvány	79	229
4487612	844 A	70 – 85	4	Gyári szabvány	97	247
4487613	844 A	85 – 100	4	Gyári szabvány	97	247
4487614	844 A	100 – 125	5	Gyári szabvány	132	282
4487615	844 A	125 – 150	5	Gyári szabvány	132	282
4487616	844 A	150 – 175	6	Gyári szabvány	132	282
4487617	844 A	175 – 200	6	Gyári szabvány	132	282