



## Beschreibung:

Metall-Kraftstoff-Kanister PREMIUM 20L, oliv, mit UN-Zulassung für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- pulverbeschichtet, E10 geeignet und aus 0,9 mm Stahl hergestellt
- Entleerungszeit minimal dank breitem Entlüftungskanal
- bandverschweißte Griffe sorgen für Festigkeit
- spezielle Bohrungen im Griff ermöglichen Auslaufrohr mit Clip und Schrauben zu befestigen
- hochwertige Innenlackierung schützt vor Rost und Zersetzung des Inhaltes bei längerer Lagerung im gefüllten Zustand
- Schraubverschluss (Gewinde M45x3) aus galvanisiertem Stahl mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Öffnen und Schließen. Integrierter Magnet hält den Verschluss bei Benutzung.
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Auslaufrohre mit Schraubverschluss, Kanisterhalterung Art.-Nr. 435500 und Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
- Zulassungs-Nr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP t=Tiefe=165 mm b=Breite=345 mm h=Höhe=468 mm

## Informationen:

### Artikel

Artikelnummer	<b>434704</b>	Farbe	<b>oliv</b>
GTIN	<b>4007228434675</b>	Volumen in L	<b>20</b>
Zolltarif	<b>73102990</b>	Gewicht (kg)	<b>4,2</b>
Verpackungseinheit (VE)	<b>5</b>	T x B x H (mm)	<b>165 x 345 x 468</b>

### Umverpackung

Inhalt in Stück	<b>5</b>	Bruttogewicht VE (kg)	<b>21,0</b>
-----------------	----------	-----------------------	-------------

### Palette

Anzahl an Kartons	<b>12</b>	Kartons pro Lage	<b>3</b>
Anzahl an Lagen	<b>4</b>	Gewicht (kg)	<b>272,0</b>
T x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,022</b>		