

BS-ROLLEN

Rad

Traglast 600 kg, Bereifung
Polyurethan, Durchmesser x Breite
160 x 50 mm, Nabe mit Kugellager,
Naben Länge x Ø 60 x 20 mm, Felge
aus Aluminium

Artikelnummer: 503642



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Rad




Rad

- Traglast 600 kg
- Bereifung Polyurethan
- Durchmesser x Breite 160 x 50 mm
- Nabe mit Kugellager
- Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Rollentyp	Transportgeräterolle	elektrisch leitend	nein
Bauform	Rad	Feststeller	ohne
Traglast	600 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Polyurethan	Nabenlänge	60 mm
Rad-Ø	160 mm	Nabenbohrung	20 mm
Material Felge	Aluminium	Radbreite	50 mm
Radlager	Kugellager	Gewicht	1,082 kg

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen