



Agrafeuse marteau A11

- matériau: acier
- type d'agrafage: agrafeuse à frapper
- système de chargement des agrafes: mécanisme de recharge par le bas
- particulièrement léger: seulement 0,9 kg
- capacité d'agrafes: 150 agrafes
- dimensions: (L)308 x (P)42 x (H)55 mm
- agrafes adaptées: 140/6-10 mm

Exemples d'utilisation:

- pour la fixation de revêtements de sol, moquettes, bâches en plastique ou écrans de sous-toiture
- idéal également pour un usage à l'extérieur
- pour des applications dans l'industrie de toiture
- parfait pour un usage prolongé

Adapté pour:

- pour monteurs
- pour couvreurs
- pour poseurs de moquette et décorateur d'intérieur



Agrafeuse marteau A11



Visuel de référence: présente le produit en utilisation



Visuel de référence: présente le produit en utilisation

Produit	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Agrafeuse marteau A11	noir / argent		0322	65900011
Accessoire: Agrafes 140/6	galvanisé	2.000	0345	65900025
		5.000	0340	65900020
Accessoire: Agrafes 140/8	acier inoxydable	2.000	1216	65900051
		2.000	0346	65900026
		5.000	0341	65900021
Accessoires: agrafes 140/10	acier inoxydable	5.000	0477	65900036
		2.000	0347	65900027
		5.000	0342	65900022