

Parallelbausatz EAMM-U-110-D60-60H-120

Teilenummer: 1542264

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|-----------------------|
| Baugröße | 110 |
| Einbaulage | beliebig |
| Getriebeübersetzung | 1:1 |
| Max. Drehzahl | 5.000 1/min |
| Lagertemperatur | -25 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 799 kgmm ² |
| Leerlaufantriebsmoment | 0,3 Nm |
| Übertragbares Drehmoment | 25 Nm |
| Produktgewicht | 5.240 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |