

Carte Adaptateur PCI Express vers 4 Ports USB 2.0 - Carte PCIe Interne Externe

StarTech ID: PEXUSB4DP



Permet d'ajouter 4 USB 2.0 à votre ordinateur faible encombrement/facteur de forme réduit via un logement d'expansion PCI Express. La carte PEXUSB4DP est une carte 4 ports USB, conçu à des fins de polyvalence et de performance. Fournissant une extension de système simple pour des connexions de périphériques supplémentaires, cette carte USB PCI Express permet d'ajouter 3 logements USB 2.0 externes et 1 logement USB 2.0 interne, prenant ainsi en charge des vitesses de transfert de données USB 2.0 d'au plus 480 Mbps, incluant des pilotes certifiés WHQL et permettant une installation facile et prête à fonctionner. Capable de s'adapter à quasiment tous les facteurs de forme de boîtier des PC, la carte USB faible encombrement inclut un support de profil standard, permettant une installation dans des boîtiers de facteur de forme pleine longueur et pleine hauteur.

Applications

- Permet d'ajouter une connectivité USB 2.0 à tout ordinateur de bureau base sur PCIe, station de travail ou serveur.
- Permet d'augmenter les capacités USB 2.0 d'un ordinateur grâce à 4 ports supplémentaires, offrant plus de connexions de périphériques USB.
- Permet d'ajouter un port USB interne afin de connecter des périphériques USB internes ou montés en baie avant.
- Permet de connecter des disques durs externes supplémentaires, des lecteurs de CD/DVD, des lecteurs MP3, des imprimantes, des scanners, des caméras web, des commandes de jeux, des appareils-photos numériques, etc. à un système informatique.

Features

- 3 ports USB 2.0 externes et 1 port USB 2.0 interne.
- Conformité USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Compatibilité inverse avec les périphériques USB 1.0/1.1.
- Permet de fournir jusqu'à 500mA d'alimentation par port avec arrivée d'alimentation dédiée.
- Installation prêt-à-l'emploi.
- Inclut un support d'installation encombrement normal.

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Interface	USB 2.0
Nombre de ports	4
Type de bus	PCI Express
Type de carte	Faible encombrement (support standard inclus)
Normes de l'industrie	PCI Express une voie 2,5 Gb/s
ID du chipset	VIA - VT6212
Types de connecteur	1 - PCI Express x1 Mâle
Ports internes	1 - SP4 (4 pin; Small Drive Power) Mâle
Ports internes	1 - USB A (4 pin) Femelle
Ports externes	3 - USB A (4 pin) Femelle
Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilité système d'exploitation	Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit) Mac OS X (tested up to 10.8) Linux
Longueur du produit	90 mm [3.5 in]
Largeur du produit	80 mm [3.1 in]
Hauteur du produit	20 mm [0.8 in]
Poids du produit	46 g [1.6 oz]
Température de fonctionnement	-0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Température de stockage	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Humidité	Humidité relative de 80 %
Configurations du système et du câblage	Fente PCI non utilisée
Poids brut	0.2 kg [0.4 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI Express USB 2.0
Inclus dans le paquet	1 - Support pleine hauteur
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

