

PRODUKTDATENBLATT

LD60

PROLINE ●●●○

●●●○○○ Lebensdauer

gerade



- 11 mm Segmenthöhe
- Hohe Sicherheit gegen Unterschnitt durch Tiefschutzsegmente
- geschmiedete Segmente
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD60 ist mit 11 mm hohen Diamantsegmenten bestückt. Dank der hier eingesetzten Tiefschutzsegmente wird bei der LD60 der Unterschnitt reduziert und ein besonders hoher Sicherheitsstandard erreicht. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD60
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303748
GTIN	4011890085233
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	2,030 kg
Produktabmessung	400 x 11,0 x 3,2 x 20,00
Durchmesser 1	400 mm
Stärke	3,2 mm
Bohrung	20,00 mm
Segmenthöhe	11,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	100 m/s
maximale Drehzahl	4800 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	435 mm
Breite Verpackung	405 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	2,030 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE