

# CRIMPFOX-M FO/DIE - Crimpeinsatz

1212086

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212086>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gesenk, für Crimpfox-M, für Koaxial-/Fiberoptik-Steckverbinder: ST/ SC/ SMA/ SMB/ SFR/  
verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212086
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH313Y
GTIN	4046356454568
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	89,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	84,6 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gesenk
Verpressung	HEX-Crimp
Querschnitt max.	3,25 mm <sup>2</sup>
Querschnitt min.	3,84 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	4,52 mm <sup>2</sup>
Querschnitt max.	5,41 mm <sup>2</sup>

### Anschlussdaten

#### Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	> 0 mm <sup>2</sup>
------------------------------	---------------------

### Maße

Breite	75 mm
Höhe	25,5 mm
Länge	114 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz
-------	---------

# CRIMPFOX-M FO/DIE - Crimpeinsatz



1212086

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212086>

## Zulassungen



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-M FO/DIE - Crimpeinsatz



1212086

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212086>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

### ETIM

ETIM 8.0	EC001282
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)