

**Artikelnummer:** 308677

**Kurzbeschreibung:** Silobehälter Typ SR 375, Räder, Inhalt 375 Liter, grau RAL 7005

**Langbeschreibung:** Silobehälter Typ SR 375, Räder, Inhalt 375 Liter, lackiert, Scherenverschluss: Der Silobehälter Typ SR 375 ist ausgestattet mit Rädern und einem Handhebel-Scherenverschluss. Der Silobehälter fasst 375 Liter Schüttgut, das leicht zu entleeren ist. Der Silobehälter Typ SR 375 besteht aus einem lackierten Rahmen aus Profilstahl. Sein 1000 mm hoher Trichter ist aus Stahlblech, das umlaufend verstärkt ist. Dank seines Spezial-Handhebel-Scherenverschlusses von 300 x 300 mm ist die Entleerung des Schüttguts einfach und praktisch. Dabei fasst der Silobehälter insgesamt 375 Liter Schüttgut. Dank seiner 2 Lenk- und 2 Bockrollen ist der Silobehälter Typ SR 375 auch mobil einsetzbar. Dabei schützt der Feststeller an einer Lenkrolle den Silobehälter vor unbeabsichtigtem Wegrollen. Auf Anfrage können auch Sonderausführungen geliefert werden. Technische Details: Spezial-Handhebel-Scherenverschluss: 300 x 300 mm Rahmen aus Profilstahl, lackiert Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Rollen aus Polyamid, 180 mm 1 Lenkrolle mit 1 Feststeller Bauhöhe: 220 mm Inhalt: 375 l Trichter: L 1010 x B 780 x H 1000 mm Maße: L 1115 x B 780 x H 1220 mm Eigengewicht: 109 kg Hinweis: Sonderausführungen z.B. in Edelstahl auf Anfrage lieferbar



**EAN/GTIN:** 4052462014046