

**Artikelnummer:** 300955

**Kurzbeschreibung:** SMD LED Handleuchte  
Brennenstuhl HL DB 81 M1H1, mit Magnet, Haken  
drehbar, IP 20, 250 lm

**Langbeschreibung:** SMD LED Handleuchte  
Brennenstuhl HL DB 81 M1H1, mit Magnet, Haken  
drehbar, IP 20, 250 lm: Die SMD LED Handleuchte  
HL DB 81 M1H1 von Brennenstuhl ist die ideale  
Arbeitsleuchte für verschiedene Einsatzgebiete in  
Industrie, Handwerk, Werkstatt- oder KFZ-  
Betrieben. Ihre SMD-LEDs versorgen nicht  
ausreichend beleuchtete Umgebungen mit extrem  
hellem Licht. Einfach und bequem durch einen  
Ein/Aus Schalter bedienbar, überzeugt die  
handliche und kompakte Brennenstuhl Handleuchte  
vor allem durch ihre vielfältige Einsetzbarkeit. 8 superhelle SMD-LEDs (vorne) durchfluten  
mit einem Lichtstrom von 250 Lumen den Raum. Im Leuchtenkopf ist eine zusätzliche 100  
Lumen starke LED untergebracht um schwer zugängliche Nischen (bspw. KFZ-  
Motorräume) präzise auszuleuchten. Der 200-Grad knickbare Kunststoffbügel mit  
integriertem Magnet sowie ein ausklappbarer, um 360-Grad drehbarer Haken bieten in  
jeder Situation optimale Befestigungsmöglichkeiten. Auf diese Weise richten Sie die  
tageslichtweisse Beleuchtung jederzeit in perfektem Winkel aus. Die schwarz-gelbe SMD  
LED Handleuchte HL DB 81 M1H1 kann mit einem Satz Typ 3 x AA Batterien bis zu 10  
Stunden betrieben werden. Sie erhalten die Arbeitsleuchte sightverpackt im Blister  
Weitere Details: Handliche, kompakte und mobile Universal-Handleuchte Für unterschiedliche  
Einsatzbereiche: Industrie, Handwerk, KFZ-Werkstatt etc. Mit Ein/Aus Schalter und  
zusätzlicher Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf Flexible Befestigungsoptionen  
für optimale Ausrichtung 200-Grad knickbarer Kunststoffbügel mit integriertem Magnet 360-  
Grad drehbarer Haken Schutzart: IP 20 Stromversorgung: Batterie Typ 3 x AA (im  
Lieferumfang enthalten) Superhelle LEDs: 8 + 1 SMD LEDs Lichtstrom: 250 lm (vorne),  
100 lm (im Leuchtenkopf) Leuchtdauer: 4 bis 10 Stunden Farbtemperatur: 6500 Kelvin  
(Tageslichtweiß) Farbe: schwarz/gelb Abmessungen: L 450 x B 550 x H 2150 mm  
Verpackung: Sichtverpackt im Blister



**EAN/GTIN:** 4007123641611