

Red Label Papier (FSC)

Produktinformation



Canon
CANON GROUP

Produkt- beschreibung

Océ Canon Red Label Papier ist der Topseller im Premiumbereich und zeichnet sich durch sehr hohe Weiße, Glätte und Opazität aus. Seine Laufeigenschaften und Planlage sind optimal. Das Zusammenspiel dieser Faktoren sorgt für exzellente Druckergebnisse mit hochwertiger Anmutung. Das perfekte Geschäftspapier, um einen nachhaltig positiven Eindruck zu hinterlassen.

Das breite und tiefe Sortiment macht es Ihnen leicht, ganz unterschiedliche Arten von Geschäftsdokumenten zu erstellen, ohne auf unterschiedliche Papierqualitäten zurückgreifen zu müssen: Océ Canon Red Label Papier ist in sieben verschiedenen Flächengewichten von 80 bis 250 g/m² verfügbar. Dabei haben Sie die Wahl zwischen bis zu fünf verschiedenen Abmessungen – von DIN A5 bis SRA3 (320 x 450 mm). Die physikalischen Eigenschaften sind nachstehend am Beispiel von Océ Canon Red Label 80 g/m² dargestellt.

Physikalische Eigenschaften	Flächengewicht	80 g/m ²	ISO 536	Steifigkeit MD/CD	156/79 mN	ISO 5628
	Dicke	112 µm	ISO 534	Porosität	945 ml/min	Benetton ISO 5636
	WeißeGrad	168	CIE	Rauhigkeit WS/TS	180/180 ml/min	Benetton ISO 8791
	Opazität	93 %	Elrepho			
	Säure	7.5	pH			

Anwendungen

Océ Canon Red Label ECF Papier eignet sich durch seine hohe Qualität für ein breites Anwendungsspektrum. Wird es als Geschäftspapier, für Präsentationen, Handbücher, Berichte und Mailings genutzt, kommt seine Klasse am besten zur Geltung. Auch als Vordruck bereitet es den Boden für einen perfekten Eindruck. Dabei ist es universell für Laserdrucker, Kopierer, Inkjet-Drucker und Fax geeignet.

Verfügbare Abmessungen

	A5	A4	A3	A3+ (305x457 mm)	SRA3 (320x450 mm)
Faserrichtung	BB	SB	BB	BB	BB

SB = Schmalbahn, BB = Breitbahn

Einen Sortimentsüberblick erhalten Sie auf unserer Website <http://www.oce-papier.de>

Lager- bedingungen

Temperatur 10 – 30 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 - 70%
Angebrochene Riese bei Nichtgebrauch wieder verschließen.

Druck- bedingungen

Lassen Sie das Papier ca. 24 Stunden vor der Verarbeitung an das Raumklima anpassen (möglichst in Druckernähe).
Gute Laufeigenschaften bei 15-25 °C und 30-65% relativer Luftfeuchte.

Sicherheit, Gesundheit &Umwelt

FSC zertifiziert



Umweltzeichen EU-Blume (EU Ecolabel)



Alterungsbeständig nach ISO 9706



ISO 9001 and 14001 zertifizierte Produktionsstätte

Ein Sicherheitsdatenblatt ist nicht erforderlich. Papierabfall kann dem Recycling zugeführt werden.

Umweltzeichen „Nordischer Schwan“.



EMAS (EU Eco Management and Audit Scheme)



ECF (elementar chlorfrei gebleicht)

