



Muffen > Leiterplattenkontakte

Leiterplatten – Klemmentyp: **Flachstecker**Flachkontaktbreite: **4.75 mm [.187 in]**Flachkontaktdicke: **.81 mm [.032 in]**Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser: **3.18 mm [.125 in]**Verbindungsmethode für Leiterplatte: **Durchsteckmontage – Schraube**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Leiterplattenklemmen – Befestigungsart	Bolzenmontage
--	---------------

Konfigurationsmerkmale

Bolzenbohrung	Ja
Klemmenwinkel	Gerade °

Kontaktmerkmale

Leiterplatten – Klemmentyp	Flachstecker
Flachkontaktbreite	4.75 mm[.187 in]
Flachkontaktdicke	.81 mm[.032 in]
Material der Klemmenbeschichtung	Zinn
Klemmengröße	4.75
Klemmenausrichtung	Gerade

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage – Schraube
Produktanschluss an	Leiterplatte

Abmessungen

Buchsenkontakt-Aufmaßdicke	.81 mm[.032 in]
Bolzendurchmesser	3.18 mm[.125 in]
Leiterplatten-Bohrungsdurchmesser	3.18 mm[.125 in]

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption	Unisoliert
Betriebstemperaturbereich	-30 – 110 °C[-22 – 230 °F]

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
Verpackungsmethode	Einzelausführung

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend



Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | FASTON 187









Schnelltrennanschlüsse(214)



Spleiße(1)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:1-480704-2
06P UMNL PLUG HSG REDTE Teilnr.:770102-1
12P .093 COMM P&S PLUGTE Teilnr.:63239-1
POSITIVE LOCK 250 REC 12-10 AWG
TPBRTE Teilnr.:172320-1
POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM)
HOUSINGTE Teilnr.:41449
250 FASTON REC 14-10 AWG BRTE Teilnr.:62022-2
250 FASTON FLAG REC 12-10 AWG
TPBRTE Teilnr.:91909-1
PREM SDE DIE,BNC COAXICONTE Teilnr.:2822362-2
070 EJ MK-2 SENSOR PLUG ASSY 2P
GREEN

Dokumente

Produktzeichnungen

187 FASTON TAB BR

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_60443-2_AB.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_60443-2_AB.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_60443-2_AB.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.



Datenblätter/ Katalogseiten

FASTON Tabs

Englisch

Produktspezifikationen

Produktspezifikation

Englisch

Freigabe Agentur

CSA-Zertifikat

Englisch

CSA-Zertifikat

Englisch