



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-2YE58-0CP0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	Allgemeine tech. Daten
-----------------	------------------------

Eingang			Leistungsfaktor λ	0,75 ... 0,93
Phasenzahl	3 AC		Verschiebungswinkel $\cos \phi$	0,96
Netzspannung	380 ... 480 V +10 % -10 %		Wirkungsgrad η	0,98
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz		Schalldruckpegel LpA (1m)	74 dB
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	Verlustleistung	7,687 kW
Bemessungsstrom (LO)	668,00 A	525,00 A	Filterklasse (integriert)	Funkentstörfilter für Kategorie C3
Bemessungsstrom (HO)	501,00 A	402,00 A	EMV Kategorie (mit Zubehör)	Kategorie C3

Ausgang			Umgebungsbedingungen	
Phasenzahl	3 AC		Standard für Lackierung	Klasse 3C2, nach IEC 60721-3-3: 2002
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	Kühlung	Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Bemessungsleistung (LO)	355,00 kW	450,00 hp	Kühlluftbedarf	0,362 m³/s (12,784 ft³/s)
Bemessungsleistung (HO)	250,00 kW	300,00 hp	Aufstellhöhe	1000 m (3280,84 ft)
Bemessungsstrom (LO)	640,00 A	515,00 A	Umgebungstemperatur	
Bemessungsstrom (HO)	570,00 A	394,00 A	Betrieb	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Bemessungsstrom (IN)	655,00 A		Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Ausgangsstrom, max.	864,00 A		Lagerung	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Pulsfrequenz	4 kHz		Relative Luftfeuchte	
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 100 Hz		Betrieb, max.	95 % bei 40 °C (104 °F), Betauung und Vereisung nicht zulässig
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 100 Hz			

Überlastfähigkeit

Low Overload (LO)

110 % Grundlaststrom IL für 60 s in einer Zykluszeit von 300 s

High Overload (HO)

150% x Grundlaststrom IH für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 600 s



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-2YE58-0CP0

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSH
Nettogewicht	157 kg (346,13 lb)
Breite	548 mm (21,57 in)
Höhe	1695 mm (66,73 in)
Tiefe	393 mm (15,47 in)

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

Anzahl	6
Schaltpegel: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max.	15 mA

Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl	1
--------	---

Digitalausgänge

Anzahl als Relais-Wechsler	2
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, 5,0 A
Anzahl als Transistor	0

Analog- / Digitaleingänge

Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Auflösung	10 bit

Schaltschwelle als Digitaleingang

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

Analogausgänge

Anzahl	1 (potenzialbezogener Ausgang)
--------	--------------------------------

PTC/ KTY-Schnittstelle

1 Motortemperatursensor-Eingang, anschließbare Sensoren PTC, KTY und Thermo-Click, Genauigkeit ±5 °C

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flusstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Nein
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Nein

Kommunikation

Kommunikation	PROFIBUS DP
---------------	-------------

Anschlüsse

Signalkabel

Anschlussquerschnitt	0,15 ... 1,50 mm ² (AWG 24 ... AWG 16)
----------------------	------------------------------------------------------

Netzseitig

Ausführung	Schraube M12
Anschlussquerschnitt	240,00 mm ² (MCM 2 x 500 ... MCM 4 x 500)

Motorseitig

Ausführung	Schraube M12
Anschlussquerschnitt	240,00 mm ² (MCM 2 x 500 ... MCM 4 x 500)

Zwischenkreis (für Bremswiderstand)

PE-Anschluss	Schraube M12
--------------	--------------


Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	150 m (492,13 ft)
-----------	-------------------



Abbildung ähnlich

Umrichterverluste nach EN 50598-2*		Normen	
Wirkungsgradklasse	IE2	Normen-Konformität	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)	-41,20 %		CE-Kennzeichen



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

Bedieneinheit: Basic Operator Panel (BOP-2)

Bildschirm	Umgebungsbedingungen
Ausführung des Displays	LCD, Monochrom
Mechanische Daten	Umgebungstemperatur während
Schutzart	IP55 / UL Type 12
Nettogewicht	0,14 kg (0,31 lb)
Breite	70,0 mm (2,76 in)
Höhe	106,85 mm (4,21 in)
Tiefe	19,60 mm (0,77 in)
	Betrieb
	Lagerung
	Transport
	Relative Luftfeuchte bei 25 °C während
	Betrieb, max.
Approbationen	
Eignungsnachweis	CE, cULus, EAC, KCC, RCM