



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-3YE52-1CF0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten	Allgemeine tech. Daten
-----------------	------------------------

Eingang				
Phasenzahl	3 AC		Leistungsfaktor λ	0,90 ... 0,95
Netzspannung	380 ... 480 V +10 % -20 %		Verschiebungswinkel $\cos \phi$	0,99
Netzfrequenz	47 ... 63 Hz		Wirkungsgrad η	0,98
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC	Schalldruckpegel LpA (1m)	74 dB
Bemessungsstrom (LO)	374,00 A	356,00 A	Verlustleistung	4,620 kW
Bemessungsstrom (HO)	330,00 A	327,00 A	Filterklasse (integriert)	Funkentstörfilter für Kategorie C3
Ausgang			EMV Kategorie (mit Zubehör)	Kategorie C3
Phasenzahl	3 AC			
Bemessungsspannung	400V IEC	480V NEC		

Umgebungsbedingungen	
----------------------	--

Bemessungsleistung (LO)	200,00 kW	300,00 hp	Standard für Lackierung	Klasse 3C2, nach IEC 60721-3-3: 2002
Bemessungsleistung (HO)	160,00 kW	200,00 hp	Kühlung	Luftkühlung durch integrierten Lüfter
Bemessungsstrom (LO)	370,00 A	361,00 A	Kühlluftbedarf	0,210 m ³ /s (7,416 ft ³ /s)
Bemessungsstrom (HO)	302,00 A	302,00 A	Aufstellhöhe	1000 m (3280,84 ft)
Bemessungsstrom (IN)	379,00 A		Umgebungstemperatur	
Ausgangsstrom, max.	500,00 A		Betrieb	-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Pulsfrequenz	2 kHz		Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Ausgangsfrequenz bei Vector-Regelung	0 ... 200 Hz		Lagerung	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Ausgangsfrequenz bei U/f-Regelung	0 ... 550 Hz		Relative Luftfeuchte	
			Betrieb, max.	95 % bei 40 °C (104 °F), Betauung und Vereisung nicht zulässig

Überlastfähigkeit

Low Overload (LO)

110 % Grundlaststrom IL für 60 s in einer Zykluszeit von 300 s

High Overload (HO)

150% x Grundlaststrom IH für 60 s innerhalb einer Zykluszeit von 600 s



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-3YE52-1CF0

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Baugröße	FSG
Nettogewicht	113 kg (249,12 lb)
Breite	305 mm (12,01 in)
Höhe	999 mm (39,33 in)
Tiefe	369 mm (14,53 in)

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard

Anzahl	6
Schaltpegel: 0 → 1	11 V
Schaltpegel: 1 → 0	5 V
Einschaltstrom, max.	15 mA

Digitaleingänge-Fail Safe

Anzahl	1
--------	---

Digitalausgänge

Anzahl als Relais-Wechsler	2
Ausgang (ohmsche Last)	DC 30 V, 5,0 A
Anzahl als Transistor	0

Analog- / Digitaleingänge

Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Auflösung	10 bit

Schaltschwelle als Digitaleingang

0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V

Analogausgänge

Anzahl	1 (potenzialbezogener Ausgang)
--------	--------------------------------

PTC/ KTY-Schnittstelle

1 Motortemperatursensor-Eingang, anschließbare Sensoren PTC, KTY und Thermo-Click, Genauigkeit ±5 °C

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flussstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Nein
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Nein

Kommunikation

Kommunikation	PROFINET, EtherNet/IP
---------------	-----------------------

Anschlüsse

Signalkabel

Anschlussquerschnitt	0,15 ... 1,50 mm ² (AWG 24 ... AWG 16)
----------------------	--

Netzseitig

Ausführung	Schraube M10
Anschlussquerschnitt	35,00 ... 185,00 mm ² (AWG 1 ... MCM 2 x 350)

Motorseitig

Ausführung	Schraube M10
Anschlussquerschnitt	35,00 ... 185,00 mm ² (AWG 1 ... MCM 2 x 350)

Zwischenkreis (für Bremswiderstand)

PE-Anschluss	Schraube M10
--------------	--------------

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200 m (656,17 ft)
-----------	-------------------




Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3220-3YE52-1CF0

Umrichterverluste nach EN 50598-2*		Normen	
Wirkungsgradklasse	IE2	Normen-Konformität	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%)	-43,90 %		



Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm EN50598) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz(f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.

*berechnete Werte

CE-Kennzeichen	EMV-Richtlinie 2004/108/EG, Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG
----------------	---

Bedieneinheit: Intelligent Operator Panel (IOP-2)

Bildschirm	Umgebungsbedingungen
Ausführung des Displays	LCD Farbe
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Mechanische Daten	Umgebungstemperatur während
Schutzart	IP55 / UL Type 12
Nettogewicht	0,13 kg (0,30 lb)
Breite	70,0 mm (2,76 in)
Höhe	106,85 mm (4,21 in)
Tiefe	19,65 mm (0,77 in)
	Betrieb
	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
	55 °C nur mit Türmontagesatz
	Lagerung
	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
	Transport
	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
	Relative Luftfeuchte bei 25 °C während
	Betrieb, max.
	95 %
Approbationen	
Eignungsnachweis	CE, cULus, EAC, KCC, RCM

I/O Extension Module

Technische Daten für das I/O Extension Modul können über die Direkteingabe (MLFB 6SL3255-0BE00-0AA0) bezogen werden.