



## Materialdatenblatt

08.05.2023

**TAG13-07TDK1-1220-WH**  
**Artikelnummer: 596-00560**



**Material:** Typ 1220, Polyester, weiß (1220)  
**Farbe:** Weiß (WH)

**Betriebstemperatur :** -40 °C bis +90 °C  
**Verarbeitungstemperatur:** ab +10 °C

**Selbstklebend:** Ja

**Breite (W):** 13 mm  
**Höhe (H):** 7 mm  
**Breite des Trägers (WL):** 21 mm  
**Etiketten je Reihe:** 1 ST

**Foliendicke:** 50 µm

Test Methode  
 FINAT FTM 12

**Klebstoff:** Acryl  
**Schälfestigkeit:** 45 N/25mm

DIN EN 1939

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



## Materialdatenblatt

08.05.2023

Druckmethode: Thermotransfer  
 Druckmethode (Alternativ): Laserstrahl  
 Verarbeitungswerkzeug: TT431, TT4030  
 Empfohlene Farbbänder: TT122OUT, TT822OUT

Lagerzeit: Mindestens 1 Jahr nach Erhalt / maximal 2 Jahre nach Produktionsdatum.

Lagertemperatur: +21 °C  
 Lagerbedingungen: 50% relative Luftfeuchtigkeit., Die Lagerung in der Originalverpackung ist empfohlen. , Bitte vermeiden Sie die Lagerung bei hoher Luftfeuchtigkeit, starker Hitze und Kälte.

Verarbeitung: Die Funktionalität und Haltbarkeit der Etiketten kann bei unsachgemäßer Verarbeitung oder Anwendung beeinträchtigt werden. Alle zu verklebenden Oberflächen müssen sauber, trocken sowie frei von Staub und Fett sein. Berühren Sie nicht die Klebefläche des Etiketts, da dies die Anwendungsleistung beeinträchtigen kann.



Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.